

## HDVF-C35W

Viewfinder LCD a colori HD



### Panoramica

Il viewfinder LCD a colori da 3,5" HDVF-C35W offre immagini nitide e definite grazie al display LCD TFT a colori. Sfruttando un oculare rimovibile appositamente progettato, i cameraman possono visualizzare chiaramente le immagini da varie posizioni e angolazioni. In aggiunta, il display LCD offre un ampio angolo di visione, per permettere a più persone di vedere contemporaneamente la stessa immagine. Il viewfinder è dotato di una lente asferica nell'oculare che riduce le aberrazioni da un'estremità all'altra dell'immagine visualizzata, per un una messa a fuoco ancora più precisa.

### Attributi

**Ampio display LCD da 3,5"**

**Supporta frame rate multipli**

**Il design rimovibile dell'oculare permette all'utente di visualizzare direttamente l'LCD**

**Lente di ingrandimento ad alte prestazioni per immagini senza distorsioni**

**La funzione di ingrandimento 3x semplifica le operazioni di messa a fuoco, soprattutto quando sono utilizzati obiettivi a focale fissa**

**È possibile generare segnali nella scala di grigi per consentire ai cameraman di regolare l'esposizione al livello desiderato**

**Passaggio da visualizzazione a colori o in bianco e nero**

**Due interruttori assegnabili per richiamare le impostazioni preconfigurate e le funzioni più utilizzate**

### Specifiche

#### Generale

Alimentazione	Da 10,5 a 17 V DC (fornita dalla telecamera)
---------------	--

Consumo	6,3 W
---------	-------

Temperatura di esercizio	Da -20 °C a +45 °C (da -4 °F a +113 °F)
--------------------------	---

Temperatura di conservazione	Da -20 a +60 °C
------------------------------	-----------------

Peso	850 g
------	-------

-- LCD--	tipo LCD
----------	----------

Dimensioni dell'area di visualizzazione dell'immagine	76,8 × 43,2 mm (O/V, rapporto di formato 16:9)
---	--

## Prestazioni

Luminosità	250 cd/m2
Risoluzione	500 linee o più
Formati supportati	1080/23.98PsF, 24PsF, 25PsF, 29.97PsF, 30PsF 1080/50i, 59.94i, 60i
Temperatura del colore	6500K (con cilindro del viewfinder e oculari montati)
Indicatori	Tally verde, REC/TALLY, BATT, I, MAG, spare, SAVE

## Segnali di ingresso

Pb, Pr	0,7 Vp-p, asincrono, 75 ? terminato
Y	1,0 Vp-p, sincrono, 75 ? terminato


## Connettore

Connettore della telecamera	Round 20-pin
-----------------------------	--------------

## Accessori in dotazione

Manuale operativo (1)

Informazioni sul Regolamento UE sui dati: [Fai clic qui](#) per verificare se il tuo prodotto Sony e/o servizio correlato è soggetto al Regolamento UE sui dati personali.



---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione scritta. Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I valori per peso e dimensioni sono approssimativi. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.