

VPL-EX235

Proiettore portatile XGA da 2.800 lumen con connettività wireless



Panoramica

Rendi le lezioni più coinvolgenti con questo luminoso proiettore portatile a risparmio energetico e con opzione wireless progettato per le aule di oggi sulla base dei suggerimenti ricevuti dai docenti

Grazie alla straordinaria qualità dell'immagine XGA widescreen e alle ottime funzionalità ecocompatibili, il proiettore portatile VPL-EX235 migliora l'apprendimento con presentazioni efficaci e di notevole impatto. Facile da utilizzare e con opzione wireless, il proiettore è ideale per massimizzare il coinvolgimento degli studenti nelle moderne classi collegate in rete, rendendolo il tuo partner ideale durante le impegnative giornate scolastiche.

La tecnologia del pannello BrightEra™ di Sony garantisce immagini nitide in qualsiasi condizione di illuminazione, sia che la proiezione avvenga in classi molto luminose che con poca luce. Le numerose interfacce facilitano la connessione, mentre le diverse modalità di immagine consentono di ottimizzare la visualizzazione di qualsiasi sorgente (diapositive, documenti da PC, immagini o video). Grazie al modulo Wi-Fi opzionale, gli studenti e i docenti possono condividere compiti, immagini e grafici in modalità wireless da dispositivi mobili come smartphone e tablet. È presente un'ampia varietà di intelligenti funzioni di risparmio energetico. I guasti e i costi di manutenzione sono ridotti al minimo grazie a un intervallo di sostituzione della lampada consigliato di 10.000 ore.

Attributi

Efficienza nei consumi con una lampada a lunga durata di 10.000 ore

Il driver della lampada controlla in modo ottimale il consumo in Watt, così da consentire una durata di ben 10.000* ore. L'intervallo di sostituzione della lampada consigliato è più lungo del 43% rispetto ai modelli precedenti.

*Modalità della lampada: bassa, conforme allo standard IEC61947

Caratteristiche avanzate per il risparmio energetico

La tecnologia avanzata della lampada offre funzionalità per il risparmio energetico. Ad esempio, un maggiore controllo della luminosità in modalità Oscuramento automatico permette di ottenere un notevole risparmio sui consumi quando il proiettore è acceso ma non in uso. Durante la proiezione, la modalità lampada Auto regola automaticamente l'emissione di luce a seconda della scena proiettata. Quando è necessario disattivare l'immagine, l'emissione della luce può essere disattivata completamente per ridurre il consumo di energia.

Elevata qualità delle immagini 3LCD BrightEra™ e colori vividi e naturali

Risoluzione dello schermo XGA (1024 x 768) 4:3, tecnologia 3LCD BrightEra™ per colori saturi e naturali e diverse modalità per ottimizzare la qualità dell'immagine rendono questo proiettore una delle migliori soluzioni della categoria. Grazie al sistema ottico che proietta continuamente tre colori di base, il proiettore offre un'eccellente efficienza luminosa, garantendo immagini chiare e colori dettagliati. I pannelli BrightEra di Sony offrono maggiore resistenza alla luce, risoluzione superiore, luminosità elevata e maggiore affidabilità. Una corretta riproduzione dei

colori è importante specialmente utilizzando contenuti pieni di colori, come materiali proiettati in classe.

Diverse modalità di immagine per una qualità dell'immagine ottimale

Il proiettore offre sei modalità di immagine per garantire la massima qualità: Dynamic, Standard, Presentation, Blackboard, Game e Cinema. Grazie alle sei modalità di immagine e alle tre modalità di luminosità disponibili, l'utente può selezionare la modalità di immagine/luminosità più adatta a seconda dell'ambiente e della sorgente dell'immagine per ottenere un risultato ottimale.

Presentazione in rete (LAN/Wireless LAN)

Quando il proiettore è installato su una rete LAN, le presentazioni possono essere proiettate da qualsiasi PC o Mac in rete. Inoltre, è possibile collegare un tablet o uno smartphone simultaneamente. Si possono proiettare file jpg, pdf e altri formati. Le immagini possono essere proiettate da un massimo di quattro utenti simultaneamente, mentre fino a otto utenti si possono collegare a uno stesso proiettore. Il proiettore viene fornito con l'applicazione "Projector Station for Network Presentation" per PC e Mac. Per i tablet e gli smartphone, è disponibile l'apposita applicazione di Pixelworks, che può essere scaricata dal sito Web. Per maggiori informazioni, visita il seguente sito Web: <http://PWPresenter.pixelworks.com>

Controllo remoto per il dispositivo iOS

Il controllo remoto del proiettore si esegue tramite una semplice applicazione per proiettori Sony. I proiettori in rete possono essere controllati utilizzando questa applicazione remota. Il controllo remoto permette di controllare il proiettore con pulsanti semplici e facili da leggere.

Display USB

Il proiettore può riprodurre immagini e audio* utilizzando un cavo USB. Per questa funzione non è richiesta l'installazione di alcun driver; è un modo semplice di collegare il proiettore quando cerchi la praticità.

* Si verifica un ritardo tra la riproduzione di audio e video. Per un uso più completo, si consiglia di utilizzare l'ingresso di linea o HDMI.

Etichetta dell'ingresso

L'etichetta dell'ingresso, visualizzata sullo schermo nel rispettivo menu, può essere personalizzata e offre agli utenti una chiara panoramica delle apparecchiature collegate.

Altoparlante incorporato

Il proiettore incorpora un altoparlante mono da 16 W.

Specifiche

Sistema di proiezione

Sistema di proiezione	Sistema 3 LCD
-----------------------	---------------

Display

Dimensioni effettive dell'area del display	Pannello 3LCD BrightEra™ da 0,63" (16 mm), rapporto di formato: 4:3
--	---

Numero di pixel	2,359,296 (1024 x 768 x 3) pixel
-----------------	----------------------------------

Ottica

Messa a fuoco	Manuale
---------------	---------

Ottica

Zoom: motorizzato/manuale	Manuale
Rapporto zoom	Circa x 1,3
Rapporto focale	Da 1,37:1 a 1,80:1

Sorgente luminosa

Tipologia	Lampada al mercurio ad altissima pressione
Potenza	da 210 W

Intervallo di sostituzione della lampada consigliato*1

Modalità della lampada: Alta	3000 ore
Modalità della lampada: Standard	5000 ore
Modalità della lampada: Bassa	10000 ore

Intervallo di pulizia/sostituzione del filtro (max)*1

Intervallo di pulizia/sostituzione del filtro (max)	7000 ore (pulizia)
---	--------------------

Dimensioni dello schermo

Dimensioni dello schermo	Da 30" a 300" (da 0,76 m a 7,62 m)(misurate diagonalmente)
--------------------------	--

Uscita della luce

Modalità della lampada: Alta	2800 lm
Modalità della lampada: Standard	2100 lm
Modalità della lampada: Bassa	1600 lm

Color Light Output

Modalità della lampada: Alta	2800 lm
Modalità della lampada: Standard	2100 lm
Modalità della lampada: Bassa	1600 lm

Rapporto di contrasto (full white/full black)*2

Rapporto di contrasto (full white/full black)	3300:1
---	--------

Altoparlanti

Altoparlanti	16 W x 1 (mono)
--------------	-----------------

Frequenza di scansione visualizzabile

Orizzontale	Da 14 kHz a 93 kHz
-------------	--------------------

Verticale	Da 47 Hz a 93 Hz
-----------	------------------

Risoluzione del display

Ingresso del segnale computer	Risoluzione massima dello schermo: UXGA 1.600 x 1.200 punti*3
-------------------------------	---

Ingresso del segnale video	NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i. I seguenti elementi sono disponibili solo per il segnale digitale (ingresso HDMI). 1080/60P, 1080/50p
----------------------------	---

Sistema del colore

Sistema del colore	NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N
--------------------	--

Correzione del keystone (max)

Verticale	+/- 30°
-----------	---------

Lingue OSD

Lingue OSD	24 lingue (inglese, neerlandese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese, turco, polacco, russo, svedese, norvegese, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, thailandese, vietnamita, arabo, farsi, finlandese, indonesiano, ungherese e greco)
------------	--

INGRESSO USCITA (computer/video/telecomando)

INGRESSO A	Connettore di ingresso RGB / Y PB PR: mini D-Sub a 15 pin (femmina) Connettori ingresso audio: Mini jack stereo
------------	--

INGRESSO B	Connettore di ingresso RGB: mini D-Sub a 15 pin (femmina) Connettori ingresso audio: Mini jack stereo
------------	--

INGRESSO USCITA (computer/video/telecomando)

INGRESSO C	Connettore di ingresso HDMI: HDMI 19 pin, supporto HDCP
INGRESSO S VIDEO	Connettore di ingresso S Video: mini DIN a 4 pin Connettori ingresso audio: Pin jack (x2) (condiviso con INGRESSO VIDEO)
VIDEO IN	Connettore di ingresso video: Pin jack Connettori ingresso audio: Pin jack (x2) (condiviso con INGRESSO VIDEO S)
USCITA	Connettore uscita monitor*4: mini D-Sub a 15 pin (femmina) Connettore uscita audio*5: Mini jack stereo (uscita variabile)
Remota	Connettore RS-232C: D-sub a 9 pin (maschio)
LAN	RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX
USB	Tipo A
USB	Tipo B
INGRESSO MICROFONO	Jack per microfono: Mini jack

Rumore acustico

Modalità della lampada: Bassa	30 dB
----------------------------------	-------

Temperatura di esercizio / Umidità di esercizio

Temperatura di esercizio / Umidità di esercizio	Da 0° C a 40° C/da 35% a 85% (senza condensa)
--	--

Temperatura di stoccaggio / Umidità di stoccaggio

Temperatura di stoccaggio / Umidità di stoccaggio	Da -20 °C a +60 °C / Da 10% a 90% (senza condensa)
--	---

Alimentazione

Alimentazione	Da 100 V a 240 V AC, da 3,0 A a 1,3 A, 50 Hz/60 Hz
---------------	--

Consumo

Da 100 V a 120 V AC	Modalità lampada: Alta: 310 W
Da 220 V a 240 V AC	Modalità lampada: Alta: 299 W

Consumo energetico (modalità standby)

Da 100 V a 120 V AC	0,5 W (quando la modalità standby è impostata su "Bassa")
Da 220 V a 240 V AC	0,5 W (quando la modalità standby è impostata su "Bassa")

Consumo energetico (modalità standby di rete)

Da 100 V a 120 V AC	5,0 W (LAN) 5,6 W (modulo WLAN opzionale) 5,8 W (tutti i terminali e le reti connesse) (quando la modalità standby è impostata su "Standard")
Da 220 V a 240 V AC	5,3 W (LAN) 5,9 W (modulo WLAN opzionale) 6,0 W (tutti i terminali e le reti connesse) (quando la modalità standby è impostata su "Standard")

Modalità standby/modalità standard di rete attivata

Modalità standby/modalità standard di rete attivata	Dopo circa 10 minuti
---	----------------------

Interruttore On/Off reti wireless

Interruttore On/Off reti wireless	1) Premere il pulsante MENU, quindi selezionare [Connection/Power] (Connessione/Alimentazione). 2) [WLAN Settings] (Impostazioni WLAN) 3) [WLAN Connection] (Connessione WLAN) 4) Selezionare On o Off
-----------------------------------	---

Dissipazione del calore

Da 100 V a 120 V AC	1.013 BTU/h
Da 220 V a 240 V AC	976 BTU/h

Dimensioni (L x A x P)

Dimensioni (L x A x P) (senza sporgenze)	Circa 365 x 96,2 x 252 mm
--	---------------------------

Peso

Peso	Circa 3,9 kg
------	--------------

Accessori in dotazione

Remote Commander	RM-PJ8
------------------	--------

Accessori opzionali

Lampada opzionale	LMP-E212
-------------------	----------

Modulo LAN wireless	IFU-WLM3
---------------------	----------

Note

* 1	Tempi di manutenzione previsti, non garantiti. Il valore effettivo dipende dalle condizioni ambientali e dall'utilizzo del proiettore.
-----	--

*2	Valore medio.
----	---------------

*3	Disponibile per il segnale VESA RB (Reduced Blanking).
----	--

*4	Da INGRESSO A a INGRESSO B.
----	-----------------------------

*5	Può essere utilizzato come interruttore audio. Uscita da un canale selezionato; non disponibile in modalità Standby.
----	--

Avviso ambientale per i clienti negli Stati Uniti	La lampada in questo prodotto contiene mercurio. Lo smaltimento di questi materiali potrebbe essere regolamentato in base a considerazioni di carattere ambientale. Per informazioni su smaltimento o riciclaggio, contatta le autorità locali o visita la pagina www.sony.com/mercury per ulteriori informazioni.
---	--

Informazioni sul Regolamento UE sui dati: [Fai clic qui](#) per verificare se il tuo prodotto Sony e/o servizio correlato è soggetto al Regolamento UE sui dati personali.



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione scritta. Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I valori per peso e dimensioni sono approssimativi. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.