

BRBK-HSD2

Scheda di uscita HD / SD-SDI per telecamere robotiche BRC-H900 e BRC-Z330



Panoramica

Uscita digitale seriale HD o SD commutabile

La scheda di uscita BRBK-HSD2 è progettata per l'uso con le telecamere robotiche HD BRC-H900 e BRC-Z330. Funziona anche con l'unità ottica multiplex HD BRU-SF10 che si connette alla BRC-Z330. È dotata di 3 uscite video digitali. L'uso di questa scheda permette di trasmettere le immagini riprese dalle telecamere come segnali HD-SDI conformi agli standard di interfaccia digitale seriale SMPTE-292M, o come segnali SD-SDI down-converted conformi agli standard di interfaccia digitale seriale SMPTE-259M. Quando la scheda viene usata in modalità HD-SDI, i menu della telecamera possono essere sovrapposti al segnale video.

Galleria



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione scritta. Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I valori per peso e dimensioni sono approssimativi. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.