


## PWA-RCT1

Software di controllo della registrazione per PWS-4500, HKCU-REC55 e HKCU-REC50



### Overview

#### **Flessibilità e controllo per PWS-4500, HKCU-REC55 e HKCU-REC50**

PWA-RCT1 è un software per l'esecuzione di applicazioni che permette di controllare unità multiple del server di produzione live 4K/HD PWS-4500 e la CCU opzionale per la registrazione HKCU-REC55/REC50\*, consentendo di registrare/interrompere/riprodurre/trasferire file da un unico PC con un'interfaccia utente grafica intuitiva.

PWA-RCT1 aggiunge maggiore flessibilità operativa a PWS-4500 e HKCU-REC55/REC50, trasformandoli in registratori di produzione multiporta 4K/HD facili da usare per una scelta di applicazioni di produzione ancora più ampia.

\* PWAL-RCT50 è necessario per utilizzare HKCU-REC55/REC50.

### Features

#### **Controllo semplice e intuitivo di più canali di registrazione**

Funzionamento semplice e intuitivo per la registrazione su più canali con PWS-4500 e HKCU REC55/REC50 contemporaneamente utilizzando una sola applicazione.

#### **Funzioni di gestione delle clip e trasferimento di file**

Il software offre funzioni di gestione degli elenchi delle clip e trasferimenti di file a supporti esterni o dispositivo di archiviazione in rete.

## Related products



### HDC-4300

System camera 4K/HD



### PWS-100TD1

Stazione per la digitalizzazione di nastri



### PMW-F55LIVE

Telecamera CineAlta compatta con sensore CMOS 4K Super 35mm, funzionalità di registrazione HD/2K/4K su memory card SxS e uscita RAW 2K/4K a 16 bit



### HDC-3500

System camera portatile con tre sensori CMOS 4K da 2/3" per l'uso con connessioni in fibra ottica



### HDC-5500

System camera portatile ad alte prestazioni con tre sensori CMOS 4K da 2/3" e uscita 4K diretta



### HDCU-3500

Unità di controllo della telecamera IP-ready (CCU) per system camera 4K/HD HDC-3500



### HDCU-5000

Unità di controllo della telecamera (CCU) per le serie di system camera HDC-5500 e HDC-3500/3100



### HDCU-5500

Unità di controllo della telecamera IP-ready (CCU) per system camera 4K/HD HDC-5500



### PWAL-RCT50

CCU opzionale di registrazione per PWA-RCT1



### HKCU-REC55

Opzione di registrazione per CCU HDCU-3500 e HDCU-5500

## Gallery

