

## PWS-100PR1

Workstation di controllo della  
produzione



### Overview

#### **Offre controllo in tempo reale delle operazioni della PWS-4400 in 4K e HD**

La PWS-100PR1 è una workstation di controllo di produzione 1RU che può controllare le operazioni in tempo reale dell'unità di archiviazione AV multiporta 4K/HD PWS-4400. Include il software di controllo della produzione PWA-PRC1 preinstallato e la scheda di ingresso video necessaria per il supporto di questa funzionalità. Un monitor touch-screen opzionale può essere fornito per migliorare ulteriormente l'utilizzo. Il sistema offre una grande varietà di opzioni di visualizzazione, fra cui visualizzazione a schermo diviso, modalità playlist, modalità di gestione delle clip e modalità cut-out. Abbinata alla PWS-4400, l'unità offre il completo controllo di innovativi workflow 4K e HD per aiutarti a produrre eccezionali riprese dal vivo e a mettere in risalto determinati contenuti.

#### **Controllo della PWS-4400**

La PWS-100PR1 offre il controllo operativo in tempo reale della PWS-4400. Consente il collegamento al dispositivo di controllo USB PWSK-4403 per il funzionamento in slow motion in tempo reale e al monitor touch-screen opzionale.

#### **Flessibilità operativa**

Abbinata alla PWS-4400, l'unità offre il controllo completo di innovativi workflow 4K e HD.

## Ingressi/uscite multiporta

La PWS-100PR1 è dotata di due schede grafiche che consentono il monitoraggio di un massimo di 6 ingressi collegati alla PWS-4400 (quando si utilizza la PWS-4400 in modalità HD). Inoltre, la PWS-100PR1 presenta sei porte USB 3.0, che ti permettono di collegare unità hard disk USB, e due RJ-45 (1000BASE-T, 100BASE-TX), una porta HDMI e un connettore DisplayPort V1.1a per il supporto dei display.

## Features

### Flessibilità operativa

La PWS-100PR1 ti offre una notevole flessibilità operativa per il controllo della produzione dal vivo, offrendo una grande varietà di opzioni di visualizzazione, fra cui visualizzazione a schermo diviso, modalità playlist, modalità di gestione delle clip e modalità cut-out.

### Funzionamento del display e opzioni per il monitor secondario

La PWS-100PR1 funziona perfettamente con un monitor touch-screen. È possibile lavorare anche senza monitor, impiegandone solo uno piccolo LCD per i menu collegato a un controller PWSK-4403. Per offrire ancora più flessibilità alla PWS-100PR1, è possibile collegare fino a due PWSK-4403 con due monitor LCD, oltre a un monitor touch-screen.

### Breve tempo di avvio

La PWS-100PR1 impiega meno di un minuto per accendersi, permettendoti di essere operativo il prima possibile.

## Related products



**PWS-4400**

Unità di archiviazione  
AV multiporta HD/4K

## Gallery

