

SCA-S30

Altoparlante attivo per esterni di elevata qualità per l'utilizzo con le telecamere di rete IP di Sony



Overview

Gli altoparlanti per esterni possono svolgere un ruolo chiave in un sistema di sorveglianza e offrono una risposta immediata agli incidenti. Questi utili strumenti possono essere utilizzati a scopo informativo, come avvertimento e anche come deterrente.

SCA-S30 è un altoparlante conforme agli standard IP e rinforzato per l'utilizzo in ambienti esterni. L'amplificatore integrato presenta un'uscita da 35 W per un audio nitido e di elevata qualità.

Facile da installare, con l'opzione di montaggio a muro o a braccio, l'altoparlante SCA-S30 è conforme allo standard IP66 per l'utilizzo in ambienti esterni

Features

Altoparlante attivo

L'unità contiene un altoparlante e un amplificatore da 35 W. Facile da installare e da gestire: non è necessario utilizzare amplificazione esterna.

Uscita di elevata qualità

Grazie all'ampia risposta di frequenza e all'elevata uscita audio (86 dBspl/W), questo altoparlante è ideale per l'utilizzo in ambienti esterni.

Facile da installare

Dal momento che non è necessario utilizzare un amplificatore audio separato, l'installazione di questo altoparlante è davvero semplice. L'alimentazione di 24 V AC consente il collegamento diretto con le telecamere IP di Sony. L'angolazione dell'altoparlante può essere impostata tramite le apposite viti di regolazione.

Progettato per l'utilizzo esterno

SCA-S30 è conforme allo standard IP66 ed è in grado di operare da 0 a 50 °C. Inoltre, è in grado di resistere al vento, alle vibrazioni e ad altri tipi di agenti esterni. L'alloggiamento dell'altoparlante esterno è realizzato in materiale estremamente robusto e resistente agli impatti.

Related products



SNC-VB635

Telecamera fissa da 1080p/60 fps dotata di sensore CMOS Exmor™ da 1/2" con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie V



SNC-VB630

Telecamera tipo box da 1080p/60 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie V



SNC-VB600

Telecamera tipo box da 720p/60 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie V



SNC-VM632R

Telecamera per esterni dal design resistente da 1080p/60 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie V



SNC-VM602R

Telecamera dal design resistente da 720p/60 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie V



SNC-VM631

Telecamera mini dome da 1080p/60 fps antimanomissione con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie V



SNC-VM630

Telecamera mini dome da 1080p/60 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie V



SNC-VM601

Telecamera mini dome da 720p/60 fps antimanomissione con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie V



SNC- VM600

Telecamera mini
dome da 720p/60 fsp
con tecnologia IPELA
ENGINE EX™ - Serie V

Gallery

