

## SNCA- HRX550/EXT12V

Rivestimento telecamera dome  
resistente con classificazione  
IP66 per telecamere PTZ di Sony



### Overview

SNCA-HRX550/EXT12V è un rivestimento telecamera dome con classificazione IP66 per le telecamere SNC-EP521, SNC-EP550, SNC-EP580, SNC-ER521, SNC-ER550, SNC-ER580, SNC-RH124, SNC-RS44P, SNC-RS46P, SNC-RZ25P, SNC-RX530P, SNC-RX550P e SNC-RX570P.

Sviluppato come un modello di ingresso DC 12 V per installazioni in esterni, SNCA-HRX550/EXT12V offre una dome asferica trasparente in policarbonato con spessore di 3 mm, una ventola attiva 24 ore su 24 per riscaldare la telecamera ed evitare la formazione di condensa e un riscaldatore alimentato a 12 V DC con controllo termostatico. Il rivestimento viene fornito con supporto per montaggio in sospensione in alluminio presso fuso.

Il prodotto offre connessioni di alimentazione separate per la telecamera e il rivestimento (riscaldatore e ventola).

### Features

#### **Design resistente**

Il rivestimento è classificato con standard IP66 (Ingress Protection 66).

#### **Facilità di installazione per il sistema di videosorveglianza**

Il rivestimento amplia le opzioni di installazione per le telecamere PTZ del sistema di videosorveglianza

## Funzionamento affidabile

L'ambiente della dome è controllato da una ventola attiva 24 ore su 24 e da un riscaldatore alimentato a 12 V DC con controllo termostatico, per proteggere la telecamera dalla formazione di condensa e garantire il corretto funzionamento.

## Related products



### SNC- EB600

Telecamera tipo box da 720p/30 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie E



### SNC- EB600B

Telecamera tipo box entry-level da 720p/30 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie E



### SNC- EB630

Telecamera tipo box da 1080p/30 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie E



### SNC- EB630B

Telecamera tipo box entry-level da 1080p/30 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie E



### SNC- VB600

Telecamera tipo box da 720p/60 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie V

## Gallery

