

## UP-27MD

Stampante video a colori A6



### Overview

#### **La stampante video a colori UP-27MD per applicazioni medicali**

La stampante medica a colori UP-27MD di Sony è la scelta ideale per le applicazioni in endoscopia, ultrasuoni e cardiologia.

#### **Design compatto**

Grazie al design compatto, UP-27MD si adatta facilmente ad ambienti con spazi limitati e può essere montata in rack, insieme ad altre apparecchiature, su carrelli medicali.

#### **Compatibilità SDI**

Gli ingressi e le uscite HD-SDI, SD-SDI e 3G-SDI sono disponibili per una trasmissione fluida di un numero elevato di segnali video fino alla risoluzione Full HD 1080p con rumore ridotto.

#### **Ampio display LCD anteriore**

L'utile caricamento frontale e il display LCD intuitivo con retroilluminazione bianca offrono una migliore visibilità per un funzionamento intuitivo.

\* La disponibilità di UP-27MD può variare in base alle aree di vendita. Per ulteriori informazioni, rivolgeti alla filiale o al rivenditore autorizzato Sony più vicino.

\*\* Per ulteriori informazioni sulle stampanti compatibili, rivolgeti alla filiale o al rivenditore autorizzato Sony più vicino.

## Features

### **Design elegante e dimensioni compatte**

UP-27MD presenta un design elegante e compatto che si adatta agli spazi più piccoli. Le dimensioni approssimative sono 212 (L) x 98 (A) x 398 (P) mm.

### **Compatibilità SDI**

Gli ingressi e le uscite HD-SDI, SD-SDI e 3G-SDI sono disponibili per una trasmissione fluida di un numero elevato di segnali video fino alla risoluzione Full HD 1080p con rumore ridotto.

### **Caricamento frontale e display LCD intuitivo**

Il caricamento frontale facilita le operazioni di sostituzione di carta e nastro e permette di installare UP-27MD anche in spazi angusti. Questa caratteristica favorisce inoltre il posizionamento della stampante su cart. Grazie all'ampio display LCD anteriore, gli utenti possono utilizzare comodamente le impostazioni e la regolazione del colore. La retroilluminazione bianca offre una migliore visibilità per un funzionamento intuitivo. Oltre ai testi, anche le icone sono chiaramente visualizzate. Questo display visualizza inoltre i messaggi di errore e il tipo di supporto di stampa, semplificando la verifica e la conferma rapida di queste informazioni.

### **Pulizia automatica del rullo di alimentazione**

UP-27MD è dotata di una funzione di pulizia automatica del rullo di alimentazione che riduce la necessità di una pulizia manuale periodica. Il rullo di alimentazione della carta viene pulito per alcuni secondi ogni volta che viene stampato l'ultimo foglio di carta nel vassoio. Successivamente, il vassoio della carta viene automaticamente espulso, notificando all'utente che la carta è esaurita.

### **Qualità di stampa e colori eccezionali con risoluzione a 423 dpi**

Grazie alla tecnologia di sublimazione del colore di Sony integrata, la stampante UP-27MD è in grado di produrre stampe

di qualità fotorealistica. Con UPC-21L, è possibile ottenere una qualità delle immagini\* superiore al Full HD.

\*2132 x 1600 punti

## **Regolazione del colore HSV (Hue Saturation Value) e bilanciamento del colore**

Oltre alla regolazione del colore normale (RGB), UP-27MD è dotata della funzione HSV, che consente agli utenti di regolare la tonalità, la saturazione e il valore di un colore selezionato. Inoltre, UP-27MD può stampare un'immagine in nove parti per il bilanciamento del colore che rende più facile per gli utenti selezionare i colori migliori (quelli che più si avvicinano ai loro requisiti) con le immagini medicali reali.

## Specifications

### Specifiche generiche

Metodo di stampa	Trasferimento termico a sublimazione del colore
Risoluzione	423 dpi
Gradazioni	256 livelli (8 bit) ciascuno per giallo, magenta e ciano
Elementi dell'immagine	UPC-21L: 2132 x 1600 punti UPC-21S: 1600 x 1260 punti
Area dell'immagine	UPC-21L: 127,9 x 96 mm UPC-21S: 96 x 75,6 mm
	UPC-21L: circa 29 sec.

Tempo di stampa	UPC-21S: circa 19 sec.
Formato INGRESSO/USCITA SDI	1080p, 1080i, 480i, 576i
Capacità del vassoio carta	Formato L: max 50 fogli Formato S: max 80 fogli
Interfaccia	INGRESSO SDI: BNC(x1) 3G/HD/SD-SDI USCITA SDI: BNC(x1) 3G/HD/SD- SDI
Connettori di controllo	REMOTO: mini jack stereo (x1) per interruttore a pedale FS-24 opzionale RS-232C (interfaccia di controllo computer): connettore D-sub a 9 pin (x1)
Alimentazione	AC da 100 a 240 V, 50/60 Hz
Corrente in entrata	da 1,7 A a 1 A
Temperatura di esercizio	Da 5 °C a 35 °C
Umidità di esercizio	Da 20% a 80% (senza condensa)
Temperatura di trasporto e	Da -20 a +60 °C

archiviazione

---

Umidità di trasporto e  
archiviazione Da 20% a 80% (senza condensa)

---

Dimensioni 212 (L) x 98 (A) x 398 (P) mm

---

Peso 5,7 kg

---

## Note

Questo prodotto è distribuito negli Stati Uniti e nell'UE come dispositivo medico e soddisfa gli standard di sicurezza dei prodotti (es. IEC 60601-1).

Per ulteriori informazioni, contatta l'ufficio Sony più vicino o i rivenditori autorizzati.

---

## Accessori in dotazione

Vassoio di alimentazione della carta

Ferma-foglio

Guida al primo utilizzo della stampante

Cartuccia di pulizia della testina termica

---

CD-ROM (istruzioni per l'uso)  
Elenco contatti assistenza

---

## Related products



### **UPA-WU10**

Soluzione USB  
wireless per  
stampante medicale

## Gallery

