

## UPP-110HA

Supporto di stampa termica A6 in bianco e nero per l'uso con le stampanti UP-880/890MD/D890



### Overview

Supporto di stampa termica A6 per l'uso con le stampanti UP-880/890MD/D890.

Circa 220 stampe per rotolo (dimensioni immagine: 100 x 75 mm)

Dimensioni del supporto: 110 mm (L) x 18 m.

### Specifications

#### Specifiche

Tipo di supporto	Supporti di stampa a densità superiore
Sommario	110 mm x 18 m
Dimensioni carta/lastra	La telecamera FCB-H11 include un sensore CMOS HD da 1/3" (circa 2 milioni di pixel effettivi) che garantisce immagini ad alta risoluzione di qualità eccellente.
	Circa 220 stampe per rotolo

Stampe per rotolo

(dimensioni immagine: 100 x 75  
mm)

---

## Gallery

