

## VPLL-Z8014

Ottica zoom con messa a fuoco per distanze standard



### Overview

Ottica zoom con messa a fuoco per distanze standard

#### **Rapporto focale**

Da 1,4:1 to 2,73:1

*Le specifiche sono preliminari e soggette a modifica.*

### Specifications

#### Specifiche

Rapporto focale	Da 1,4:1 to 2,73:1
Zoom / Messa a fuoco	Motorizzato / Motorizzato
Movimento dell'ottica	Motorizzato, verticale: +/- 80 %, orizzontale: +/- 31%
Apertura	Da f/2.9 a 3.2
Dimensioni dello schermo*	da 60" a 600"

L 141 mm x A 170 mm x P 297 mm

Dimensioni	(L 5 9/16 x A 6 11/16 x P 11 11/16 poll.)
------------	--

---

Peso	3,8 kg / 8,4 lb
------	-----------------

---

## Gallery

