

CBKZ-FS5RIF

PXW-FS5 RAW 업그레이드



소개

소니의 12비트 FS RAW가 외장 레코더 장착을 통해 4K(4096x2160) 60p/50p 및 연속 2K(2048x1080) 240fps/200fps 레코딩을 지원합니다.

참고: 펌웨어 버전은 2.0 이상이어야 합니다. 렌즈 보정은 RAW 출력과 호환되지 않기 때문에, PXW-FS5K 키트 렌즈에 포함된 SELP18105G를 사용하는 특정 조건에서는 왜곡이 발생할 수 있습니다.

속성

업그레이드된 CBKZ-FS5RIF 라이선스가 23.98p, 25p, 29.97p, 50p 및 59.94p에서 PXW-FS5 캠코더의 4K(4096x2160) 12비트 RAW 출력을 지원하며 아울러 AXS-R5 외장 레코더를 HXR-IFR5 인터페이스 유닛에 장착해(별매) 레코딩할 수 있도록 해줍니다.

PXW-FS5를 사용하려면 버전 2.0 이상의 펌웨어가 필요합니다.

4K/2K RAW를 AXS-R5로 출력함과 동시에 캠코더 내부의 듀얼 미디어 슬롯에 있는 SD 메모리 카드에서 XAVC HD를 레코딩할 수 있습니다. 이 기능을 활용하면 프로덕션용으로 RAW 레코딩을 하면서, XAVC HD 레코딩으로 촬영분을 현장에서 검토할 수 있습니다.

* PXW-FS5를 사용하려면 버전 2.0 이상의 펌웨어가 필요합니다.

약 4초 분량의 캐시된 4K RAW가 23.98p, 25p, 29.97p, 50p 및 59.94p에서 100fps 또는 120fps 속도로 출력됩니다.

* PXW-FS5 펌웨어 버전을 2.0 이상으로 업데이트해야 합니다.

23.98p, 25p, 29.97p, 50p 및 59.94p에서 2K RAW를 100fps, 120fps, 200fps 또는 240fps 속도로 연속해서 출력할 수 있습니다.

* PXW-FS5 펌웨어 버전을 2.0 이상으로 업데이트해야 합니다.

관련 제품



CBKZ-FS5HFR

PXW-FS5 120fps 하이 프레임 레이트(HFR) 업그레이드

갤러리

