

## CA-FB70

HXC-D70 및 PMW-320/350/400/500 캠코더용  
케이블 어댑터



### 소개

**케이블을 통해 HXCU-FB70 카메라 제어 유닛에 연결합니다.**

HXCU-FB70 스튜디오 카메라 및 PMW-320/350/400/500 캠코더용 CA-FB70 광 케이블 어댑터를 사용하여 HXCU-FB70 카메라 제어 유닛(CCI)에 케이블 연결을 할 수 있습니다. CCU를 사용하면 전력 및 탈리, 인터컴, 비디오 리턴 및 프롬프터 신호를 포함하여 최대 250미터 거리에서 HXC-D70 및 PMW-320/350/400/500를 제어할 수 있습니다.

PMW-500에 CA-FB70 또는 CA-TX70이 구성된 경우 CBK-HD02가 필요합니다.

PMW-400/350/320에 CA-FB70 또는 CA-TX70이 구성된 경우 CBK-CE01이 필요합니다.

HXCU-FB70에서 작동

CA-FB70은 HXCU-FB70 파이버 유형 카메라 제어 유닛(CCUC)과 원활하게 작동합니다. HXCU-FB70에는 전면 컨트롤 패널이 기본 제공됩니다.

### 속성

#### 광 케이블 연결

CA-FB70은 전원 공급 장치가 포함된 최대 250미터 길이의 광 케이블 연결을 사용하거나 로컬 전원 공급 장치가 포함된 최대 10km의 단일 모드 케이블 연결을 사용하여 최상의 화질과 손쉬운 통합을 보장합니다.

#### 모든 신호와 연결

CA-FB70은 유연한 통합뿐만 아니라 Full HD 화질의 모든 신호(탈리, 인터컴, 비디오 리턴 및 프롬프터)와 작업이 가능한 확장성을 제공합니다. 다른 옵션으로서 CA-FB70 / HXCE-FB70이 포함된 HKC-LC01 Lemo 유형의 케이블 커넥터 키트를 사용하면 CA-FB70에 Lemo 유형의 케이블 커넥터를 사용할 수 있습니다.

#### HXCU-FB70 및 HXCE-FB70과 함께 작동하여 보다 나은 유연성을 제공합니다.

CA-FB70은 HXCU-FB70 광 케이블 CCU 및 HXCE-FB70 전원 확장 장치와 원활하게 작동하여 HXC-D70 카메라 또는 PMW-320/350/400/500 캠코더에 부착된 CA-FB70에서 전원 공급이 필요할 때 또는 CA-FB70과 HXCU-FB70 사이에서 장거리 신호 전송이 필요할 때 사용할 수 있습니다.

## 관련 제품



### HXCU-FB70

HXC-P70, HXC-D70 및 PMW-320/350/400/500 캠코더용 CA-FB70 어댑터를 위한 파이버 CCU



### HKC-LC01

광 케이블 전송 커넥터



### CCFN-25

opticalCON 커넥터를 포함하는 25m 광 하이브리드 케이블



### CCFN-50

opticalCON 커넥터를 사용한 50m 광 케이블 하이브리드 케이블



### CCFN-100

opticalCON 커넥터를 사용한 100m 광 케이블 하이브리드 케이블

## 갤러리



© 2004 - 2026 Sony Corporation. All rights reserved. 소니의 서면 허가 없이 전체 또는 일부를 복제하는 행위는 금지됩니다. 기능 및 사양은 공지 없이 변경될 수 있습니다. 중량 및 치수 값은 근사치입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.