

## CA-TX70

HXC-D70용 디지털 트라이엑스 어댑터



### 소개

#### 디지털 트라이엑스를 통해 HXCU-TX70 카메라 제어 유닛에 연결

HXC-D70 스튜디오 카메라용 CA-TX70 디지털 트라이엑스 어댑터를 사용하면 HXCU-TX70 디지털 트라이엑스 CCU(카메라 제어 유닛)에 연결할 수 있습니다. CCU를 사용하면 탈리, 인터컴, 비디오, 리턴 및 프롬프터의 전력 및 신호를 포함하여 14.5mm 케이블 사용 시 최대 1200m, 8.5mm 케이블 사용 시 600m 거리에서 HXC-D70을 제어할 수 있습니다.

#### HXCU-TX70에서 작동

CA-TX70은 HXCU-TX70 디지털 트라이엑스 CCU(카메라 제어 유닛)와 완벽히 작동합니다. HXCU-FP2 전면 컨트롤 패널 옵션을 HXCU-TX70에 부착할 수 있습니다.

### 속성

#### 디지털 트라이엑스 연결

CA-TX70은 14.5mm 케이블 사용 시 최대 1200m, 8.5mm 케이블 사용 시 600m까지 기존 트라이엑스 인프라를 활용하여 HXC-D70을 간단히 통합하고 최고의 화질을 보장할 수 있습니다.

#### 모든 신호와 연결

CA-TX70을 통해 유연한 통합이 가능하며 Full HD로 모든 신호(탈리, 인터컴, 비디오 리턴, 프롬프터)를 확대 작동할 수 있습니다.

### 관련 제품



#### HKC-LC01

광 케이블 전송 커넥터



#### CCFN-25

opticalCON 커넥터를 포함하는 25m 광 하이브리드 케이블



#### CCFN-50

opticalCON 커넥터를 사용한 50m 광 케이블 하이브리드 케이블



#### CCFN-100

opticalCON 커넥터를 사용한 100m 광 케이블 하이브리드 케이블



#### HXC-FB80

2/3인치 Exmor™ CMOS 센서  
3개가 탑재된 HD 컬러 스튜디오 오 카메라

# 갤러리



---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. All rights reserved. 소니의 서면 허가 없이 전체 또는 일부를 복제하는 행위는 금지됩니다. 기능 및 사양은 공지 없이 변경될 수 있습니다. 중량 및 치수 값은 근사치입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.