

## HSCU-300R

HSC-300R 및 HSC-100R 카메라용 컴팩트 카메라 제어 유닛



### 소개

#### 디지털 트라이앵글을 통한 단순하지만 다용도의 시스템 구성

1.5 RU 크기의 초소형 HSCU-300R 카메라 제어 유닛은 공간이 제한된 프로덕션 분야에 적합한 표준화된 19인치 랙 시스템을 구성합니다. HSCU-300R의 비어 있는 전면 패널을 CCU 전면 컨트롤 패널 HKCU-FP2 옵션으로 교체하면 간단한 원격 제어 시스템을 구성할 수 있습니다. 카메라의 많은 기능을 HKCU-FP2의 조절 손잡이와 스위치로 제어할 수 있습니다.

#### 멀티 카메라 제어

또한 HZCU-MC3 카메라 작동 소프트웨어 옵션을 설치하면 HSCU-300R에서 MSU-1000/1500 마스터 셋업 유닛 또는 RCP-1000 시리즈 원격 제어 유닛으로 HSC-300R 또는 HSC-100R을 제어할 수 있어 본 카메라를 간단한 스튜디오 시스템이나 카메라 여러 대로 구성된 대규모 방송 시스템의 일부로 사용할 수 있습니다.

### 관련 제품



#### HSC-100R

2/3인치 Power HAD FX CCD  
센서 3개가 탑재되고 디지털 트  
라이앵글 작업을 지원하는 휴대  
용 HD / SD 카메라

### 갤러리

