

Vision Presenter

인터랙티브 프레젠테이션 솔루션



소개

보다 스마트한 프레젠테이션과 활발한 논의를 유도하기 위해 다양한 레이아웃 형태의 라이브 비디오, PC 파일 및 웹 콘텐츠를 손쉽게 관리할 수 있습니다.

비전 프레젠테이션은 사용자가 다양한 멀티미디어 소스에 액세스하여 보다 흥미로운 양방향 커뮤니케이션 및 학습 환경을 유도할 있도록 해 주는 획기적인 프레젠테이션 솔루션입니다. 라이브 비디오, PowerPoint, 웹 콘텐츠, 사진, 동영상 등 여러 가지 형태의 콘텐츠를 관리할 수 있습니다. 이러한 콘텐츠는 4K 해상도의 TV/프로젝터 스크린 또는 블렌딩 프로젝션을 사용한 두 배 크기의 HD 해상도 화면을 통해 다양한 레이아웃으로 표시될 수 있습니다. 최대 5개의 Full HD(1920 x 1080) 비디오를 동시에 재생할 수 있습니다. 무선 마우스(Air Mouse 등) 및 Android 또는 iOS 태블릿 기기를 사용하여 직관적인 오퍼레이션이 가능합니다. 또한 시스템을 통해 IP 연결 기반의 VISCA 프로토콜을 지원하는 소니 SRG/BRC 시리즈 PTZ(팬, 틸트, 줌) 카메라를 손쉽게 제어할 수 있습니다.

다수의 소스 콘텐츠를 제어할 수 있는 획기적인 프레젠테이션 솔루션입니다.

사용자는 라이브 비디오, PowerPoint, 웹 콘텐츠, 정지 이미지, 동영상 등을 다양한 레이아웃을 사용하여 기업 회의, 대학교 강의 또는 대형 이벤트 등의 장소에서 시연할 수 있습니다.

유연한 이미지 레이아웃

시스템에는 4K TV/프로젝터 스크린 및 두 배 크기의 프로젝터 스크린 모두에 다양한 사전 설치 레이아웃 템플릿을 제공합니다. 3552 x 1200에 이르는 대형 스크린 해상도는 블렌딩 기술을 바탕으로 여러 대의 프로젝터를 사용하여 구현될 수 있습니다.

간단한 조작

Air Mouse 또는 태블릿 장치를 사용하여 여러 가지 디지털 자산 및 라이브 비디오 신호를 손쉽게 관리할 수 있습니다.

소니 PTZ 카메라 제어

IP 연결 기반의 VISCA 프로토콜을 지원하는 소니 SRG/BRC 시리즈 PTZ(팬, 틸트, 줌) 카메라의 팬, 틸트, 줌 기능을 제어할 수 있습니다.

소니의 전체 시스템 지원

소니 솔루션의 모든 요소는 동일한 공급자로부터 제공되므로 원활한 작동이 보장되며 믿을 수 있는 지원 서비스를 받을 수 있습니다.

속성

다양한 콘텐츠를 제어할 수 있습니다.

라이브 소스, PC 파일 및 웹사이트 등 여러 유형의 콘텐츠를 관리할 수 있습니다. 사용자는 정지 이미지(JPEG, GIF, PNG, BMP), MP4(H.264/AAC) 동영상 파일, PowerPoint 파일 및 Flash를 지원하는 웹사이트 콘텐츠 등을 재생할 수 있습니다.

복수의 라이브 및 레코딩 동영상 소스를 관리할 수도 있습니다.

최대 5개의 Full HD(1920 x 1080) 비디오를 동시에 재생할 수 있습니다.

소니 SRG/BRC 시리즈 PTZ 카메라 원격 제어

시스템을 통해 IP 연결 기반의 VISCA 프로토콜을 지원하는 소니 SRG/BRC 시리즈 PTZ(팬, 틸트, 줌) 카메라를 손쉽게 제어할 수 있습니다.*

* VISCA RS232C는 지원되지 않습니다.

4K를 포함한 라이브 비디오 및 오디오 입출력

시스템에는 2개의 PCI 보드가 제공되어 3G-SDI(x4) + HDMI*(x2) 또는 DMI*2(x2) + HDMI*2(x2) 등 서로 다른 비디오 입력을 유연하게 처리할 수 있습니다. SDI/HDMI 임베디드 오디오도 지원됩니다. 비디오 출력에는 다음이 포함됩니다. HDMI(x1)(HDMI 1.4a: 최대 4K 30P 8비트 4:2:0), DVI(1080/60p)(x2). 오디오 출력: PC 라인 아웃, HDMI 임베디드 오디오

* HDCP는 지원되지 않습니다.

레이아웃 설정 및 소스 구성

정교한 사용자 인터페이스(UI) 디자인으로 레이아웃 설정 및 소스 구성 작업을 간편하게 수행할 수 있습니다.

유연한 디스플레이 구성

4K 해상도의 TV/프로젝터 스크린 또는 블렌딩 프로젝션을 사용한 두 배 크기의 HD 해상도 화면을 통해 콘텐츠를 표시할 수 있습니다. 3552 x 1200에 이르는 대형 스크린 해상도는 블렌딩 기술을 바탕으로 여러 대의 프로젝터를 사용하여 구현될 수 있습니다.

사용이 간편한 내장 레이아웃 템플릿

시스템은 14개의 사전 설치된 레이아웃 템플릿(4K 해상도 TV/프로젝터용 6개, 블렌딩 프로젝터용 8개)을 제공합니다. 사용자는 소스 자료의 수와 메인 스크린 레이아웃에 따라 하나를 선택하여 효과적인 프레젠테이션을 수행할 수 있습니다.

유선 및 무선 작동

무선 마우스(타사 공급자를 통해 구입 가능) 및 태블릿 장치(Android 또는 iOS 모두 지원)를 사용하여 레이아웃을 변경하거나 소스를 메인 화면으로 끌어오고 전체 화면으로 표시하는 등 간편하게 조작할 수 있습니다.

사양

기능	
동시 비디오 재생 수	5 x Full HD
레이아웃 구성	사전 설치된 레이아웃 템플릿 (4K/HD 스크린용 6개 템플릿, 블렌딩 프로젝터 스크린용 13개 템플릿, x2/x3 분할 스크린용 11개 템플릿)
재생 가능한 콘텐츠	정지 이미지 JPG, GIF, PNG, BMP
재생 가능한 콘텐츠	동영상 파일: MP4(H.264/AAC)
재생 가능한 콘텐츠	문서 파일: PPT*1(정지 이미지로 변환), PDF
재생 가능한 콘텐츠	웹: 웹사이트, 플래시
라이브 비디오/오디오 입력	캡처 카드(x2), 예: 3G-SDI (x4) + HDMI (x2) 또는 HDMI (x2) + HDMI (x2) Wi-Fi 미러링 원격 카메라(IP)
출력*2	비디오:DVI 또는 DisplayPort 또는 HDMI(최대 4K/60P 8-bit 4:2:0) 오디오: PC 라인 아웃, HDMI 임베디드 오디오
비디오 재생 제어	정지 이미지 슬라이드 쇼
비디오 재생 제어	정지/재생
비디오 재생 제어	루프 재생
원격 제어	마우스(유선, 무선)

기능	
원격 제어	태블릿 제어(Android, iOS)
원격 제어	PC/MAC(Chrome/Safari)
원격 제어	Coolux AirScan
*1	애니메이션이 필요할 경우 프레젠테이션 PC를 HDMI 입력에 연결합니다. 보다 나은 화질을 위해서 고해상도 파일이 권장됩니다.
*2	출력 인터페이스는 그래픽 카드에 따라 달라집니다.

권장 하드웨어	
PC 운영 체제	MS Windows 8.1 Pro English(64-bit)
PC 프로세서	Intel Core i7-3930K(3.8GHz, 6코어)
PC 메모리	16GB(8GB x 2) PC3-12800(1,600MHz)
PC 하드 디스크 드라이브	기본: 1TB HDD(SATA, 7,200rpm) 보조: 1TB HDD(SATA, 7,200rpm)
PC 전원 장치	600W ATX 전원 장치
원격 제어 태블릿	소니:XPERIA 태블릿 Z Apple:iPad

관련 제품



PCS-XG77S

HD 화상회의 시스템(코덱만 포함)



PCS-XG100S

Full HD 화상회의 시스템(코덱만 포함)



PWA-VP100

비전 프레젠테이션 소프트웨어 솔루션

갤러리

