

SR-PC4

SRMASTER 데이터 전송 유닛



소개

SR-PC4*는 이동 환경에 맞게 특별히 설계된 SRMemory 데이터 전송 유닛입니다. 온셋 비디오 빌리지, 온셋 데일리 시스템 및 프로덕션 사무실과 같은 PC 기반 프로덕션 환경에 지능적으로 통합할 수 있습니다. F65로 촬영한 자료를 촬영 후 SR-PC4의 웹 기반 GUI로 즉시 확인할 수 있습니다.

* 지원되는 포맷은 브라우저를 참조하십시오.

속성

고속 인제스트

간단한 보기

DC 작동(AC 어댑터 기본 제공)

사양

일반

전원 요구 사항	19.5V DC
작동 온도	5°C ~ 35°C 41°F ~ 95°F
보관 온도	-20°C - +60°C -4°F - +140°F
중량	3.9kg 8lb 10oz
치수(W x H x D) *1	88 x 250 x 231mm(돌출부 제외) 3 1/2 x 9 7/8 x 9 1/8인치(돌출부 제외)

입력/출력

모니터 출력	BNC(x1) HD-SDI(1.485Gbps)(SMPTE 292M, BTA-S004B 표준) 3G-SDI(2.97Gbps)(SMPTE 424M)
네트워크	RJ-45 잭(x1) 1000BASE-T
옵션	PCI Express 슬롯(x1)(PCI Express x4 Gen1)

온보드 기능

온보드 기능

1D LUT, 다운컨버터, 색 공간 변환

확인된 작동 환경

브라우저

Firefox, Internet Explorer, Safari, Google Chrome

NFS 서버

Redhat Linux E5, Mac OS v10.6

CIFS 서버

Windows XP, Windows 7

포함 액세서리

포함 액세서리

AC 어댑터(1)
고무 받침(4)
SR 뷰어(CD-ROM)(1)
설치 매뉴얼 (1)
작동 가이드(1)
매뉴얼(CD-ROM)(1)

메모

참고

*1 근사치입니다.

갤러리

