

MDR-M1

Nuevos auriculares cerrados de referencia para monitoreo con reproducción de banda ultraancha.



Specifications

General

Tipo	Dinámicos cerrados
------	--------------------

Controlador	40 mm (1,58")
-------------	---------------

Capacidad de manejo de potencia	1500 mW (IEC*1)
---------------------------------	-----------------

Impedancia	50 Ω a 1k Hz
------------	---------------------

Sensibilidad	102 dB/mW
--------------	-----------

Respuesta de frecuencia	5 Hz - 80 000 Hz (JEITA)
-------------------------	--------------------------

Peso	Aprox. 216 g (sin cable)
------	--------------------------

Ítems incluidos	Cable de auriculares (aprox. 1,2 m/2,5 m, conector tipo miniplug estéreo); adaptador de conexión (tipo plug estándar estéreo - miniplug estéreo); folleto
-----------------	---

Notas

*1	IEC (Comisión Electrotécnica Internacional)
----	---

Related products



MDR-MV1

Audífonos de espalda abierta para monitoreo en estudio, para crear sonido espacial y estéreo con amplio rango de frecuencia y sensación de entorno acústico



MDR-7506

Auriculares estéreo profesionales

Gallery

