

AXS-A1TS48

Tarjeta de memoria AXS Serie A, con 1 TB de capacidad y una velocidad de escritura garantizada de 4.8 Gbps



Descripción general

Grabación RAW 4K de alta velocidad con el Grabador con memoria portátil AXS-R7

La tarjeta de memoria AXS (AXSM™) AXS-A1TS48 Serie A es un soporte de memoria flash de ultra alta velocidad, alta capacidad y confiabilidad, para grabaciones demandantes en formatos RAW lineales de 16 bits de 4K y 2K de alta frecuencia de cuadro (HFR) de hasta 240 fps en resolución de 2K. La tarjeta AXS-A1TS48 tiene 1 TB de capacidad y una velocidad de escritura garantizada de 4.8 Gbps. La tarjeta funciona con el Grabador con memoria portátil AXS-R7 y los grabadores RAW 2K/4K AXS-R5, además del lector de tarjetas de memoria USB 3.0 AXS-CR1, utilizando el adaptador para tarjetas AXS.

* El modelo AXS-R7 solo soporta la función HFR de hasta 120 fps en resolución 4K con la videocámara PMW-F55.

Diseño delgado y pequeño

Tamaño de 35 x 75 x 8 mm, utiliza menos potencia y ofrece ventilación más efectiva en comparación con las tarjetas de memoria AXS anteriores.

Ideal para flujos de trabajo PMW-F55, PMW-F5, PXW-FS7 y NEX-FS700 2K/4K RAW

La memoria AXS es única por su combinación de capacidad, flujo de datos constante, seguridad y portabilidad. De esta manera se abren formas de trabajar completamente nuevas para los usuarios finales.

Funciona con AXS-R5 y AXS-CR1

La AXS-A1TS48 funciona con el Grabador con memoria portátil AXS-R7 y el grabador RAW 2K/4K AXS-R5, además del lector de tarjetas de memoria AXS USB 3.0 AXS-CR1, utilizando el adaptador para tarjetas AXS.

Graba en formato RAW 4K y RAW 2K

Alta capacidad de grabación de, por ejemplo, 120 min 4K RAW y 470 min 2K RAW a 23,98PsF, 46 min 4K RAW y 188 min 2K RAW a 60p, y 48 min 2K RAW a 240 fps (cuadros por segundo) y 22 min 4K RAW a 120 fps.

Atributos

Grabaciones de rápida velocidad de transferencia y alta capacidad

La tarjeta AXS-A1TS48 tiene 1 TB de capacidad y una velocidad de escritura garantizada de 4.8 Gbps.

Diseño de tarjeta delgado y pequeño

La AXS-A1TS48 mide 35 x 75 x 8 mm. Es más pequeña y liviana que las tarjetas de memoria AXS anteriores, y posee la misma altura y ancho que las tarjetas de memoria SxS.

Menor utilización de potencia

La tarjeta de memoria AXS Serie A utiliza menos potencia y ofrece ventilación más efectiva en comparación con la tarjeta de memoria AXS anterior (AXS-512S24).

Funciona con AXS-R5 y AXS-CR1

La tarjeta AXS-A1TS48 funciona con el Grabador con memoria portátil AXS-R7 y los grabadores RAW 2K/4K AXS-R5, además del lector de tarjetas de memoria USB 3.0 AXS-CR1, utilizando el adaptador para tarjetas AXS.

* Se suministra un adaptador para tarjetas AXS sin cargo para todos los clientes AXS-R5 y AXS-CR1 nuevos o existentes. Adaptadores adicionales disponibles para la compra.

Graba 4K RAW, 2K RAW a diferentes velocidades de cuadro

Capacidad de grabación de 120 min 4K RAW y 470 min 2K RAW a 23,98PsF, 96 min 4K RAW y 378 min 2K RAW a 29,97PsF, 46 min 4K RAW y 188 min 2K RAW a 60p.

Grabaciones HFR RAW 4K

La tarjeta AXS Serie A graba a velocidad de alta frecuencia (HFR): 94 min 2K RAW a 120fps (cuadros por segundo), 62 min a 180fps, 48 min a 240fps y 22 min 4K RAW a 120 fps.*

* 4K RAW a 120 fps únicamente con la videocámara PMW-F55.

Galería



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita. Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.