

RM-IP10

Panel de control remoto IP para cámaras BRC



Descripción general

Permite controlar hasta 112 cámaras BRC mediante una red IP

El panel de control remoto RM-IP10 permite manejar un total de 112 cámaras BRC a través de una red IP o 7 cámaras a través de una red convencional con control VISCA. Hasta 5 paneles de control remoto pueden compartir el control del sistema.

Para controlar la cámara BRC-H900 y el modelo de cámara más antiguo BRC-Z330 se requiere la instalación de la placa opcional BRBK-IP10; para controlar la cámara BRC-Z700 se requiere la instalación de la placa opcional BRBK-IP7Z. La facilidad y el bajo costo de instalación, así como su configuración, ayudan a ahorrar tiempo y dinero.

Atributos

Controla hasta 112 cámaras BRC mediante IP

El panel de control remoto RM-IP10 permite controlar un total de 112 cámaras BRC a través de una red IP.

Posibilidad adicional de usar control VISCA

El panel RM-IP10 también puede controlar un total de 7 cámaras BRC a través de una red VISCA (Video System Control Architecture) tradicional.

Conexión simple RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) para facilitar el intercambio de datos

El panel RM-IP10 se conecta a la red IP mediante un conector RJ-45 para así ofrecer una instalación muy fácil, rápida y económica.

Software de configuración para PC incluido

El panel RM-IP10 incluye una forma práctica de configurar los números de BCR e IP del sistema, con configuración de red independiente de la ubicación.

Pueden funcionar hasta 5 controladores en una sola red

Se pueden usar hasta 5 paneles de control RM-IP10 en una sola red, lo que permite el control compartido y simultáneo de grandes sistemas de cámaras por parte de varios operadores.

Reutilización simultánea de ajustes predefinidos en todas las cámaras bajo control

La configuración instantánea de múltiples cámaras reduce significativamente el tiempo dedicado a ajustarlas.

Conectores de entrada/salida

Entrada/Salida de control	Conector de salida VISCA RS-232C: Mini DIN de 8 pines Conector VISCA RS-422: Tipo LAN de 9 pines: RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX (detección automática) Entrada tally/Salida de contacto: 9 pines
Formato de señal de control:	9.600 bps/38.400 bps (para comunicación por RS-232C/RS-422) Comunicación VISCA sobre IP
Conector de alimentación	JEITA tipo 4 (entrada de CC de 12 V)

General

Tensión de entrada	12 V CC (CC de 10,8 a 13,2 V)
Consumo actual	0,3 A máx. (a CC de 12 V), 3,6 W
Temperatura de funcionamiento	De 0°C a 40 °C (de 32°F a 104°F)
Temperatura de almacenamiento	De -20°C a 60°C (de -4°F a 140°F)
Medidas (An. x Al. x Prof.)	391,3 mm x 165 mm x 145,9 mm (15 ½ pulgadas x 6 ½ pulgadas x 5 ¾ pulgadas)
Peso	Aprox. 950 g (2 lb 15 oz)

Interfaz de usuario

Visualización	No
Control de velocidad	No
Palanca de zoom	No
Anillo zoom de joystick	Sí
Control de zoom seleccionable	Anillo de joystick
Botón ASSIGN	0
Orificio de bloqueo Kensington	No

Control de cámara

Cant. máxima de conexiones IP	112
Cant. máxima de conexiones seriales	7

Control de cámara

Protocolo de control	Conmutable entre VISCA sobre IP/VISCA RS-422/VISCA RS-232C
----------------------	--

Cant. máx. de controladores (/sistema)	5
--	---

Función directa de botones/perillas

Selección de modo de exposición	No
---------------------------------	----

Ajuste automático de balance de blanco de una sola pulsación	No
--	----

Ajuste automático de balance de negro de una sola pulsación	No
---	----

Modificar salida de barras de color enc./apag.	No
--	----

Modificar compensación de retroiluminación enc./apag.	Sí
---	----

Modificar compensación de parpadeo enc./apag.	No
---	----

Mostrar estado de iris, ganancia, velocidad de obturación y posición de zoom	No
--	----

Ajuste de ganancia R y ganancia B	Sí *1
-----------------------------------	-------

Ajuste de negro R y negro B	Sí *1
-----------------------------	-------

Ajuste de negro maestro	No
-------------------------	----

Visualización de nivel de detalle	No
-----------------------------------	----

Ajuste de nivel de detalle	No
----------------------------	----

Visualización de punto knee	No
-----------------------------	----

Ajuste de punto knee	No
----------------------	----

Visualización de nivel de AE	No
------------------------------	----

Ajuste de nivel de AE	No
-----------------------	----

Visualización de ajuste de iris	No
---------------------------------	----

Ajuste de valor de iris	Sí *1
-------------------------	-------

Visualización de ajuste de ganancia	No
-------------------------------------	----

Función directa de botones/perillas

Ajuste de valor de ganancia	Sí *1
-----------------------------	-------

Visualización de velocidad de obturación	No
--	----

Ajuste de velocidad de obturación	Sí *1
-----------------------------------	-------

Accesorios provistos

Accesorios provistos	Manual de instrucciones (1) Adaptador de alimentación de CA (SONY) (1) Cable de alimentación de CA (1) CD-ROM (1) Conector RS-422 (incluido en la unidad) (2)
----------------------	---

Notas

*1	Se requiere operar múltiples botones/perillas/interruptores DIP
----	---

	Las funciones/especificaciones disponibles dependen de las especificaciones de la cámara
--	--

Productos
relacionados



SRG-AS10

Cámara con función PTZ Auto Framing, formato 4K60p y zoom óptico de 10x



SRG-XS10

Cámara PTZ con formato 4K 60p y zoom óptico de 10x



NXL-IP55

Unidad de producción IP en vivo



SRG-300H

Cámara PTZ Full HD operada de forma remota



SRG-120DH

Cámara PTZ Full HD operada de forma remota



SRG-120DS

Cámara PTZ Full HD operada de forma remota



SRG-120DU

Cámara PTZ Full HD con control remoto, USB 3.0 y USB 2.0



SRG-300SE

Videocámara en color PTZ Full HD con control a distancia y transmisión IP (los colores disponibles pueden variar según el país)



SRG-360SHE

Cámara remota Full HD con salidas de transmisión triple y funciones PTZ avanzadas



BRC-H800

Cámara PTZ Full HD prémium con zoom óptico de 12x y excepcional calidad de imagen profesional



BRC-X1000

Cámara PTZ 4K30P prémium con zoom óptico 12x y excepcional calidad de imagen profesional



BRC-X400

Cámara PTZ IP 4K30P prémium con zoom de 30x (con CIZ) y capacidad NDI®|HX para usar en una amplia variedad de entornos



SRG-X400

Cámara PTZ IP 4K30P estándar con zoom de 30x (con CIZ) y capacidad NDI®|HX para usar en una amplia variedad de entornos



SRG-X120

Cámara PTZ IP 4K30P estándar con zoom óptico de 12x y capacidad NDI®|HX para usar en una amplia variedad de entornos



RM-IP500

Control remoto para cámaras PTZ

Galería



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita. Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.