

BC-U1

Adaptador de CA/cargador para baterías de Ion-Litio BP-U90/U60/U30



Overview

Carga una batería BP-U90/U60/U30

El cargador de baterías BC-U1 carga una batería compacta de Ión-Litio BP-U90/U60/U30 a gran velocidad, lo que permite suministrar energía a las videocámaras XDCAM durante un máximo de seis horas.*

* El cargador BC-U1 puede cargar una batería BP-U90 en 220 minutos, lo que permite suministrar 85 Wh de energía a las videocámaras PMW-200 o PMW-EX1R para 360 minutos. Para conocer toda la gama de capacidad y tiempo de funcionamiento de la videocámara, consulte las características.

El adaptador de CA incorporado suministra alimentación de 12 V CC

El BC-U1 también cuenta con un cable de alimentación de 12 V CC que conecta la videocámara directamente a la red eléctrica.

Features

Carga una batería BP-U90/U60/U30

El cargador de baterías BC-U1 carga una batería compacta de Ión-Litio BP-U90/U60/U30 a gran velocidad, lo que permite suministrar energía a las videocámaras XDCAM durante un máximo de seis horas.

El adaptador de CA incorporado suministra alimentación de 12 V CC

El BC-U1 cuenta con un cable de alimentación de 12 V CC que conecta la videocámara directamente a la red eléctrica.

Diseño compacto que facilita su uso

El BC-U1 tiene una masa de solo 330 g (12 oz) y sus dimensiones son (An. x Al. x Prof.) 128 x 45 x 98 mm. (5 1/8 x 1 13/16 x 3 7/8 pulgadas).

Specifications

Tiempo aproximado de carga

BP-U90	220 minutos
--------	-------------

BP-U60	170 minutos
--------	-------------

BP-U30	130 minutos
--------	-------------

Tiempo aproximado de funcionamiento (minutos): BP-U90

PMW-F3L/K*	250
------------	-----

PMW-200**	360
-----------	-----

PMW-150**	330
-----------	-----

PMW-100**	360****
-----------	---------

PMW-EX3***	310
------------	-----

PMW-EX1R**	360
------------	-----

PHU-220R	–
----------	---

Tiempo aproximado de funcionamiento
(minutos): BP-U60

PMW-F3L/K*	170
------------	-----

PMW-200**	240
-----------	-----

PMW-150**	220
-----------	-----

PMW-100**	240
-----------	-----

PMW-EX3***	210
------------	-----

PMW-EX1R**	240
------------	-----

PHU-220R	240
----------	-----

Tiempo aproximado de funcionamiento
(minutos): BP-U30

PMW-F3L/K*	–
------------	---

PMW-200**	120
-----------	-----

PMW-150**	110
-----------	-----

PMW-100**	120
-----------	-----

PMW-EX3***	100
------------	-----

PMW-EX1R**	120
------------	-----

Modelo	Tiempo
PHU-220R	120

Notas:

Los tiempos de funcionamiento mencionados pueden cambiar en función de las condiciones operativas.

* Dual-Link desconectado, modo REC con visor.

** Modo REC con visor.

*** Modo REC con pantalla LCD en color activada.

**** Cuando se utilice el PMW-100 con la BP-U90 conectada para ampliar los tiempos de grabación, Sony recomienda fijar la videocámara a un trípode.

Gallery

