

## BP-U90

Batería de iones de litio (85 Wh)



### Overview

#### **Batería compacta que proporciona gran energía para las videocámaras de mano XDCAM**

La batería de iones de litio BP-U90 (85 Wh) facilita la filmación de video profesional dentro y fuera del estudio. La batería BP-U90 se utiliza en las videocámaras de mano XDCAM como PMW-F3L/K, PMW-200, PMW-150, PMW-100, PMW-EX3 y PMW-EX1R. La batería suministra energía durante un máximo de seis horas, según la videocámara.\*

\* La batería BP-U90 suministra 85 Wh de energía a las videocámaras PMW-200, PMW-150, PMW-100 o PMW-EX1R para un máximo de 360 minutos. Para conocer toda la gama de capacidad y tiempo de funcionamiento de la videocámara, consulte las características.

La función INFO inteligente muestra el estado de la batería en la videocámara

La batería BP-U90 está equipada con una función INFO profesional que muestra la capacidad restante, el tiempo de carga y ciclos de carga en equipos compatibles con INFO, como las videocámaras y los cargadores de Sony.

## Features

### Proporciona hasta seis horas de energía a las videocámaras de mano XDCAM

La batería BP-U90 se utiliza en las videocámaras de mano XDCAM como PMW-F3L/K, PMW-200, PMW-150, PMW-100, PMW-EX3 y PMW-EX1R.

### La función INFO inteligente muestra el estado de la batería en la videocámara

La batería BP-U90 está equipada con una función INFO profesional que muestra la capacidad restante, el tiempo de carga y ciclos de carga en equipos compatibles con INFO, como las videocámaras y los cargadores de Sony.

### Diseño compacto que facilita su uso

La BP-U90 pesa 630 g (1 lb 6oz) y sus dimensiones son (An. x Al. x Prof.) 41,5 x 120,7 x 69,7 mm (1 11/16 x 4 7/8 x 2 3/4 pulgadas).

## Specifications

### Tiempo aproximado de funcionamiento

|             |             |
|-------------|-------------|
| PMW-F3L/K*: | 250 minutos |
|-------------|-------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| PMW-200**: | 360 minutos |
|------------|-------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| PMW-150**: | 330 minutos |
|------------|-------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| PMW-100**: | 360 minutos**** |
|------------|-----------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| PMW-EX3***: | 310 minutos |
|-------------|-------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| PMW-EX1R**: | 360 minutos |
|-------------|-------------|

### Notas

Los tiempos de funcionamiento mencionados pueden cambiar en función de las condiciones operativas.

---

|      |  |
|------|--|
| *    | Dual-Link desconectado, modo REC con visor.  |
| **   | Modo REC con visor.  |
| ***  | Modo REC con pantalla LCD en color activada.   |
| **** | Cuando se utilice el PMW-100 con la BP-U90 conectada para ampliar los tiempos de grabación, Sony recomienda fijar la videocámara a un trípode. |

---

## Gallery

