

DC-78

Unidad de alimentación a batería para los micrófonos ECM-44BC/77BC/88BC y ECM-90BC



Overview

La unidad DC-78 es una fuente de alimentación compacta y en línea para la gama de micrófonos Lavalier de Sony. Se puede utilizar para configurar los conocidos micrófonos ECM-44BC/77BC/88BC y ECM-90BC a fin de usarlos como micrófonos con cable.

- Diseñada para usarla con micrófonos Lavalier de Sony equipados con conector Sony de 4 pines (SMC9-4P)
- Dos formas de alimentación: funcionamiento a batería (con una batería alcalina tamaño AA [LR6]) o mediante CC externa (de 12 a 48 V)
- Equipada con conector de entrada SMC9-4S y conector de salida XLR de 3 pines

Flexibilidad

La fuente DC-78 permite convertir los micrófonos ECM de Sony preparados para conexión inalámbrica (como el ECM-44BC/77BC/88BC y ECM-90BC) en micrófonos con cable. La fuente DC-78 es una unidad en línea compacta, con un enchufe de 4 pines para el micrófono ECM, un compartimento para batería de tamaño AA y un conector de salida XLR. La fuente DC-78 permite implementar nuevos métodos de trabajo, por ejemplo, el micrófono puede alternar fácilmente entre modo inalámbrico y con cable.

Opciones de alimentación versátiles

DC-78 permite alimentar a los micrófonos ECM de Sony para su uso con cables, ya sea mediante la batería interna de tamaño AA o mediante alimentación Phantom externa de 48 V.

Features

Compatible con micrófonos ECM de Sony

DC-78 se puede utilizar con cualquiera de los micrófonos ECM-xxBC de Sony.

Tamaño compacto

DC-78 es compacto y liviano, por lo que presenta un uso sencillo.

Batería de larga duración

La fuente DC-78 utiliza una sola batería de tamaño AA (tipo LR-6); cada batería suele tener una vida útil de 5000 horas (por ejemplo, al usarla con un micrófono ECM-88B)

Specifications

Especificaciones generales

| | |
|--------------------------------|---|
| Requerimientos de alimentación | Batería alcalina LR-6 (tamaño AA) |
| Duración de la batería | Aprox. 5000 horas |
| Conector de entrada | 4 pines (SMC9-4P), compatible con los modelos ECM-44BC/77BC/88BC y ECM-90BC |
| Conector de salida | Tipo XLR-3-12C |
| Medidas | Diámetro - 20 mm, Largo- 144 mm |

Peso

Aprox.130 g (con batería), 108 g (sin
batería)

Gallery

