

## F-720

Micrófono dinámico unidireccional



### Overview

**Para uso en presentaciones y discursos generales en escuelas, salones, iglesias y otras aplicaciones industriales**

Reduce al máximo los ruidos y vibraciones generados por la manipulación del micrófono, gracias a la eficiente cápsula antivibración de una sola pieza.

#### **Tecla TALK**

Enciende y apaga el micrófono.

### Features

#### **Tecla TALK**

Práctico interruptor TALK para encender y apagar el micrófono

### Specifications

#### Sección de audio

Tipo de cápsula	Dinámico
-----------------	----------

Respuesta de frecuencia	50 Hz a 13 kHz
-------------------------	----------------

Directividad	Unidireccional
--------------	----------------

Sensibilidad *[1]	-57 dB ±3 dB
Impedancia de salida *[2]	500Ω±20%, balanceado
Ruido de inducción de campo magnético externo *[3]	10 dB SPL o menos
Ruido de viento *[4]	Menos de 55 dB SPL

## Sección general

Conector	XLR-3-12C (macho)
Requerimientos de alimentación	No necesita alimentación
Medidas *[5]	o37,6 x 160 mm o1 1/2 x 6 3/8 pulgadas
Peso	Aprox. 9,2 oz Aprox. 260 g
Accesorios provistos	Adaptador de base (PF 1/2 a W 3/8) (1) Adaptador de base (PF 1/2 a NS 5/8) (1) Manual de instrucciones (1) Sujetador para micrófono (PF 1/2) (1)

---

## Notas

Nota

\*[1] 0 dB = 1 V/Pa, a 1 kHz

\*[2] Impedancia de salida a 1 kHz

\*[3] dB SPL/1E-7 T, 0 dB SPL = 20

Pa.

\*[4] Ruido de viento a 2m/s (0 dB SPL = 20 Pa.)

\*[5] Las medidas son aproximadas.

---

## Gallery

