

## HXCE-FB70

Unidad de extensión de alimentación para la cámara HXC-D70 y videocámaras PMW-320/350/500



### Overview

#### **Amplía la conexión de fibra de 250 m a 10 km**

El HXCE-FB70 es un módulo de extensión para la conexión de fibra entre el adaptador de fibra óptica CA-FB70 y la CCU de fibra óptica HXCU-FB70. Recibe alimentación a través de fibra desde la HXCU-FB70. Luego se conecta al adaptador CA-FB70 a través de un cable de fibra monomodo. En este caso, puede ampliar la distancia de extensión de 250 m a 250 m + 10 km si el CA-FB70 recibe alimentación local. El módulo HXCE-FB70 está diseñado para funcionar con la cámara HXC-D70 y las videocámaras PMW-320/350/400/500.

#### **Calidad de imagen Full HD y conexión para todas las señales**

El HXCE-FB70 ofrece imágenes de excelente calidad además de integración flexible y la posibilidad de ampliar el funcionamiento a todas las señales (Tally, Intercom, Video Return y Prompter) en Full HD.

### Features

#### **Conexión de fibra óptica**

El HXCE-FB70 ayuda a garantizar la mejor calidad de imagen y una sencilla integración mediante conexión de fibra óptica para distancias de hasta 250 m con fuente de alimentación o hasta 10 km con fibra monomodo y fuente de alimentación local.

## Conexión para todas las señales

El módulo HXCE-FB70 ofrece una integración flexible y la posibilidad de ampliar el funcionamiento con todas las señales (Tally, Intercom, Video Return y Prompter) en Full HD.

## Diseño muy compacto y liviano

La compacta unidad facilita su colocación en cualquier espacio disponible cercano al evento, a la vez que pasa desapercibida. Es fácil de transportar, gracias a su asa que permite colocarla y configurarla rápidamente.

## Funciona con el adaptador CA-FB70 y la unidad HXCU-FB70 para ofrecer una mayor flexibilidad

El módulo HXCE-FB70 puede colocarse entre el adaptador de fibra óptica CA-FB70 y la CCU de fibra óptica HXCU-FB70 cuando se requiere una fuente de alimentación para el CA-FB70 conectado a la cámara HXC-D70 o a las videocámaras PMW-320/350/500, o bien cuando se requiere una transmisión de señal de larga distancia entre el CA-FB70 y la HXCU-FB70.

## Opciones de conectores

El HXCE-FB70 se suministra con dos conectores CON DUO ópticos de fábrica. Es posible adoptar conectores tipo Lemo como alternativa opcional, utilizando el kit de conectores de fibra tipo Lemo HKC-LC02 con los modelos HXCU-FB70 / HXCE-FB70, o el kit de conectores de fibra tipo Lemo HKC-LC01 con los modelos CA-FB70 / HXCE-FB70.

## Related products



### HXC-P70

Cámara de sistema compacta y asequible Full HD/SD con tres sensores CMOS



### HXC-FB80

Cámara de estudio HD a color con tres sensores CMOS Exmor™ de 2/3"

Exmor de 2/3" y  
conexión directa por  
cable de fibra óptica

## Gallery

