

ODBK-202

* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.



Overview

El modelo ODBK-202 corresponde a una unidad de alimentación base para la librería escalable ODS-L30M.

La serie ODBK-20X puede alimentar a las unidades ODS-D280F y ODS-D77F.

Un mundo de soluciones

Related products



ODS-L30M

* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.



ODS-L60E

* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.



ODS-L100E

* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.



ODS-D280F

Unidad de canal de fibra de archivo en discos ópticos para la librería escalable PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E con muy altas velocidades de transferencia de escritura (1 Gbps) (con verificación activada) y lectura (2 Gbps) utilizando el cartucho ODC-3300R 2da generación.

Gallery

