

AXS-AR1

Lector de tarjetas de memoria AXS y SxS
Thunderbolt



Descripción general

Transferencias de datos de alta velocidad a través de la interfaz Thunderbolt 2*

El lector de tarjetas AXS-AR1 ofrece una increíble velocidad máxima de lectura de datos de hasta 9,6 Gbps (1200 MB/s) de tarjetas de memorias AXS a través de la interfaz Thunderbolt 2. Esto facilita la importación de archivos 4K/2K RAW/X-OCN/XAVC grabados en soportes SxS con videocámaras Sony o en soportes AXS-A utilizando los grabadores AXS-R7/R5. El lector admite tarjetas de memoria AXS-A y SxS.

* El cable Thunderbolt no está incluido. Se requiere sistema operativo macOS 10.6 o posterior. Actualmente no admite sistemas operativos Windows.

Atributos

Transferencias de datos de alta velocidad a través de la interfaz Thunderbolt 2

El lector de tarjetas AXS-AR1 ofrece una increíble velocidad máxima de lectura de datos de hasta 9.6 Gbps (1200MB/s) de tarjetas de memorias AXS a través de la interfaz Thunderbolt 2.

Conexión en cadena margarita

La unidad admite la función de conexión en cadena margarita mediante la cual una lectora puede conectarse a computadoras Mac a través de la interfaz Thunderbolt 2.

Ranura compatible para tarjetas de memoria AXS y SxS

El modelo AXS-AR1 es el mejor lector de transferencia para utilizar con los equipos PMW-F55/F5 y AXS-R7/R5 ya que admite no solo tarjetas AXS-A sino también SxS. Esto puede ser particularmente conveniente luego de realizar una toma para usar la grabación simultánea con ambos tipos de medios.

Soporte de sistema operativo Mac

El modelo AXS-AR1 es compatible con computadoras Mac con sistema operativo macOS 10.6 o posterior que admitan Thunderbolt 2. La operación no está garantizada para todas las computadoras.

Especificaciones

Especificaciones	
Interfaz	Thunderbolt 2
Alimentación	Adaptador de CA-CC (VGP-AC19V77) Entrada: CA 100V-240V, 50Hz/60Hz Salida: 19.5V/3.3A (Máx.)
Consumo de energía	Aprox. 25 W

Especificaciones	
Medidas	Aprox. 100,0 x 71,0 x 193,5 mm (An. x Al. x Prof.) (sin partes salientes)
Peso	Aprox. 1,0 kg (sin tarjeta de memoria)
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 40°C
Temperatura de almacenamiento	20°C ~ 60°C
Humedad de funcionamiento	20% a 80% (sin condensación)
Sistema operativo	Se requiere sistema operativo macOS 10.6 o posterior.
Accesorios provistos	Adaptador de CA (1)

Galería

