

CBK-FS7BK

Kit de estilo ENG (Electronic News Gathering) para cámaras FS7 y FS7 II



Descripción general

El Kit CBK-FS7BK permite adaptar las increíbles videocámaras PXW-FS7 y PXW-FS7M2 para realizar grabaciones con la cámara al hombro, típico de aplicaciones ENG (Electronic News Gathering) tales como entrevistas y documentales.

Esta solución "todo en uno" mejora la serie FS7 para un funcionamiento ENG con mayor ergonomía, audio inalámbrico integrado y poderosas capacidades de red que permiten una integración perfecta con flujos de trabajo inalámbricos de próxima generación, tales como XDCAM air. Es una alternativa atractiva para incorporar múltiples componentes de terceros, reduciendo el cableado adicional y manteniendo un equilibrio excelente con la cámara.

Atributos

Unidad de extensión con audio inalámbrico y capacidades de red avanzadas

Ideal para la producción de noticias en exteriores, la unidad de extensión incorpora una ranura para receptor de audio inalámbrico, compatible con receptores tales como los de las series DWR y URX. La conectividad de red incorporada permite la transmisión y la transferencia de archivos a través de una conexión 4G/LTE o LAN inalámbrica. El Streaming QoS con conexión Dual Link mejora la calidad y la estabilidad de la imagen a través de la multiplexación de dos redes celulares.

Conectividad extra y tiempo de grabación más prolongado

Además, se logra una mayor flexibilidad operativa para funciones genlock/código de tiempo para un funcionamiento multicámara y salida RAW de hasta 240fps. El tiempo de grabación se extiende gracias a la compatibilidad con las baterías serie BP-GL y BP-FL de Sony.

Diseño consolidado de visor

El visor compacto y resistente comparte componentes y el mismo diseño que las videocámaras de hombro de Sony, con excelente visibilidad y una operación confiable.

Balance de peso optimizado para lograr una grabación estable

La placa de hombro incorpora un nuevo mecanismo deslizante con un amplio rango de ajuste, asegurando un balance de peso óptimo con varios lentes B4 y de montura E.

Adaptador de montura de lente B4 opcional

Incorporando el Adaptador de montura LA-EB1 (disponible por separado) se pueden utilizar lentes B4 con las cámaras FS7 y FS7 II, permitiendo las grabaciones con rangos de zoom altos y gran profundidad de campo, algo generalmente muy utilizado en la producción de noticias. Las emisoras y las compañías de alquiler pueden entonces maximizar el uso de sus lentes B4 o de montura E, posibilitando la captura de imágenes con mucha y poca profundidad de campo con la misma cámara.

Productos relacionados



LA-EB1

Adaptador de montura de
lente B4 para las cámaras
FX9, FS7 y FS7II

Galería



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita. Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Exportar PDF : octubre 13 2026