

SNC-ER585

Cámara domo rápida de 1080p/30 fps unitizada para exteriores - Serie E



Overview

La cámara SNC-ER585 de Sony es la solución ideal para videovigilancia en exteriores, con calificación IP66 (resistente al agua) e IK10 (resistente al impacto), lo que la convierte en una opción excelente para entornos exteriores difíciles.

Esta cámara proporciona imágenes Full HD 1080p de alta calidad con un amplio campo de visión gracias a sus magníficas funciones de pan, tilt y zoom. Su función pan posee una rotación a alta velocidad de 360 grados ininterrumpida.

Features

Paquete de cámara PTZ de exterior completamente integrado, compatible con soluciones de montaje estándar.

Sensor de imagen Full HD con zoom óptico de 30x

Diseño antivandálico y resistente al agua y al polvo para ofrecer un rendimiento confiable en exteriores

Rotación sin fin de alta velocidad de 360 grados

Función tilt más allá de la línea del horizonte

Seleccione el formato de compresión que mejor se

adapte a sus necesidades

Reducción de ruido y amplio rango dinámico para condiciones lumínicas desafiantes

Specifications

Cámara

Sensor de imagen Sensor CMOS Exmor de 1/2,8"

Número de píxeles efectivos Aprox. 3,27 megapíxeles

Sistema de sincronización Sincronización interna

Iluminación mínima (50 IRE) Color: 1,7 lx (F1.6, AGC encendido, 1/30 s, 50 IRE)
Blanco y negro: 0,3 lx (F1.6, AGC encendido, 1/30 s, 50 IRE, Modo nocturno)

Iluminación mínima (30 IRE) Color: 1,2 lx (F1.6, AGC encendido, 1/30 s, 30 IRE)
Blanco y negro: 0,18 lx (F1.6, AGC encendido, 1/30 s, 30 IRE, Modo nocturno)

Rango dinámico 86 dB teóricos con la tecnología DynaView

Relación señal/ruido Más de 50 dB (ganancia de 0 dB)

(ganancia de 0 dB)	
Ganancia	Automático/Manual (de -3 dB a +28 dB)
Velocidad del obturador	De 1/1 s a 1/10.000 s
Control de exposición	Totalmente automática, prioridad de obturación, prioridad de iris, manual
Balance de blancos	Automático, automático avanzado, ATW, interior, exterior, de una pulsación, manual, lámpara de vapor de sodio
Lente	Lente con zoom de enfoque automático
Zoom electrónico	Sí
Relación de zoom	Zoom óptico 30x Zoom digital 12x Zoom total 360x
Enfoque electrónico	Sí
Enfoque automático	Sí
Ángulo de visión horizontal	De 59.5° a 2.1°

Ángulo de visión vertical	De 33.4° a 1.2°
Distancia focal	f = de 4,3 mm a 129 mm
Número F	De F1.6 (gran angular) a F4.7 (telefoto)
Distancia mínima del objeto	300 mm (gran angular) a 1200 mm (teleobjetivo)
Ángulo de giro/tilt (electrónico)	Rotación sin fin de 360°/210°
Velocidad de giro	300°/s (máx.)
Velocidad de inclinación	300°/s (máx.)
Número de posiciones de preajuste	256
Número de programas de visitas	5

Características de la cámara

Función Día/Noche	Día/Noche real
Wide-D	Dyna View
Reducción de ruido	NR

Estabilizador de imagen	Electrónico
Enmascaramiento de zona privada (número)	24
Enmascaramiento de zona privada (forma)	Cuadrilátero
Enmascaramiento de zona privada (color/efecto)	14 colores opacos (negro, blanco, rojo, verde, azul, cian, amarillo, magenta, gris [6 escalas]), mosaico
Almacenamiento local paralelo	Sí
Alerta de voz	Sí
Diseño antivandálico	IK10
Protección contra agua y polvo	IP66
Sobreimprimir número	3 posiciones independientes para caracteres (códec, fecha y hora, evento, texto [máx. 64 caracteres]), 1 posición independiente para logotipo
Sobreimprimir idioma	Inglés
	Inglés, japonés, chino

Idioma del menú	(simplificado), chino (tradicional), francés, español, alemán, italiano, coreano, portugués, ruso, árabe, hindi, vietnamita, tailandés, turco, polaco
Visor de smartphone	Sí
<h2>Video</h2>	
Resolución	1920 x 1080, 1680 x 1056, 1280 x 1024, 1440 x 912, 1280 x 960, 1376 x 768, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 1024 x 576, 800 x 600, 800 x 480, 768 x 576, 720 x 576, 704 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 368, 384 x 288, 320 x 240, 320 x 192
Formato de compresión	H.264, MPEG-4, JPEG
Velocidad de cuadros máxima	H.264: 30 fps (1920 x 1080) *1 MPEG-4: 30 fps (1440 x 912) *1 JPEG: 30 fps (1440 x 912) *1
Modo control de velocidad de bits	CBR/VBR (seleccionable)
Ajustes del rango de velocidad de bit	De 64 Kbps a 8 Mbps

Control adaptativo de velocidad	H.264:
---------------------------------	--------

Control de ancho de banda	JPEG
---------------------------	------

Transmisión simultánea de varias señales	Transmisión dual *2
--	---------------------

Número de clientes	5
--------------------	---

Buzón	Sí (modo 1920 x 1080, relación de aspecto: 16:9)
-------	--

Análisis inteligente de audio y video

Arquitectura de análisis	DEPA
--------------------------	------

Detección inteligente de movimiento	Sí
-------------------------------------	----

Alarma de manipulación	Sí
------------------------	----

Detección de audio avanzada	Sí
-----------------------------	----

Audio

Formato de compresión	G.711/G.726
-----------------------	-------------

Requisitos del sistema

Sistema operativo	Windows XP (32 bits) Professional Edition Windows Vista (32 bits) Ultimate, Business Edition Windows 7 (32/64 bits) Ultimate, Professional Edition
-------------------	--

Procesador	Intel Core i7 2,8 GHz o superior
------------	----------------------------------

Memoria	2 GB o más
---------	------------

Explorador web	Microsoft Internet Explorer versiones 7.0, 8.0, 9.0 Firefox versión 3.5 (solo con el visor Plug-in Free) Safari versión 4.0 (sólo con el visor plug-in free) Google Chrome 4.0 (solo con el visor Plug-in Free)
----------------	--

Kit de herramientas SNC	Sí
-------------------------	----

Kit de herramientas SNC para dispositivos móviles	Sí
---	----

Red

Protocolos	IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2)
Número de dirección IP/dirección Mac	1
QoS (Calidad de servicio)	DSCP
Compatibilidad de transmisión de múltiples señales de video	Sí
Conforme con ONVIF	Profile S
Autenticación	IEEE802.1X

Interfaz

Entrada de micrófono	Miniconector (monoaural), Entrada de MIC: 2,5 V CC alimentación externa
Salida de línea	Miniconector (monoaural), Nivel máximo de salida: 1 Vrms

Puerto de red	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
Entrada de alarma (entrada de sensor)	x2 (se puede configurar como normalmente abierta/normalmente cerrada)
Salida de alarma	x2, 24 V CA/CC, 1 A (salidas de relé mecánicas aisladas eléctricamente de la cámara)
Ranuras para tarjetas	SD x 1
Tipo de tarjeta SD confirmada	SDHC (Máx. 32 GB)

General

Requerimientos de alimentación	24 V CA
Consumo de energía	Calentador activado: 76 W máx., Calentador desactivado: 26 W máx.
Temperatura de funcionamiento	De -40°C a +60°C De -40 °F a 140 °F
Temperatura de inicio en frío	De -40°C a +60°C De -40 °F a 140 °F
Temperatura de	De -20°C a 60°C

almacenamiento	De -4°F a 140°F
Humedad de funcionamiento	De 20% a 80%
Humedad de almacenamiento	De 20 % a 95 %
Calefactor integrado	Sí
Temperatura de funcionamiento del calefactor	5 °C o menos 41 °F o menos
Medidas *3	φ222,0 mm x 324,1 mm φ8 3/4 x 12 7/8 pulgadas
Peso	Aprox. 4,3 kg Aproximadamente 9 lb 8 oz
Material externo	Cubierta de domo: PC Parasol superior: PC Acople: ADC12 Carcasa superior: ADC12 Parasol: PC Brida de domo: ADC12
Color externo	Parasol superior: 6.4 GY 8.0/0.3 Acople: 3.6 GY 8.4/0.3 Carcasa superior: 3.6 GY 8.4/0.3 Parasol: 6.4 GY 8.0/0.3 Brida de domo: 3.6 GY 8.4/0.3

Normas de seguridad	<p>Estándar técnico JATE (LAN) UL2044, IEC60950-1 (CB) VCCI (Clase A), FCC (Clase A), IC (Clase A) Emisión: EN55022 (Clase A) + EN50130-4 Inmunidad: EN55022 (Clase A) + EN55024 Emisión: AS/NZS CISPR22 (Clase A) C-Tick Clase A GOST-R para Rusia KCC</p>
---------------------	---

Accesorios provistos	<p>Manual de instalación (1) Cubierta de domo (1) Parasol superior (1) Acoplamiento (1) Correa de ajuste de cables (1) (excepto modelos para China) Soporte para cables (1) (excepto modelos para China) Pernos (2) Conector de alimentación (1) Arnés de entrada/salida (1) Banda de arnés (1) Montura de banda (1)</p>
----------------------	--

Notas

*1

Al usar la tecnología DynaView, la frecuencia de cuadro máxima se vuelve 15 fps

*2

Corriente dual (cualquier combinación con JPEG/MPEG-4/H.264, incluyendo múltiples corrientes del mismo formato)

*3

Las dimensiones son aproximadas.

Related products



UNI-WMB3

Soporte de pared para carcasas de cámaras de seguridad domo PTZ

Gallery

