

## UNI-ID7T3

Gabinete empotrado para cámaras con vidrio polarizado



### Overview

#### **Gabinete de montaje en techo empotrado y polarizado para cámaras de seguridad tipo domo**

El gabinete de montaje en techo empotrado de 7 pulgadas de diámetro se utiliza para la serie SNC-RX, y para las cámaras SNC-RZ25N, RZ30N y RZ50N. Incluye cubierta tipo domo polarizada y anillo de ajuste de blanco. Sin accesorios electrónicos. Cableado de interfaz (Ethernet, sensor, Entrada/Salida, alimentación suministrada por el usuario).

#### **Antirresplandor**

Cubierta inferior tipo domo de policarbonato polarizado de 7 pulgadas de diámetro.

### Features

#### **Discreto**

Anillo de ajuste blanco.

#### **Montaje en techo**

Superficie de metal con clasificación Plenum.

## Gallery

