

## AC-DN10

Adaptador/cargador de CA



### Overview

- Adaptador/cargador de CA compacto y liviano
- Alimentación de CC máxima de 100 W
- Mecanismo de instalación de montura V para agregarlo directamente en videocámaras compatibles
- Salida XLR de 4 pines para alimentar otro equipo
- Capacidad de carga para V-mount lithiu

### Specifications

#### Especificaciones generales

Requerimientos de alimentación:  
CA de 100 V a 240 V  
Salida de CC: 16,7 V/ 6 A  
Temperatura de funcionamiento: 0  
a 40 °C (32 a 104 °F)  
Peso: 800 g (1 lb 12 oz)  
Medidas (An. x Al. x Prof.): 101 x 160  
x 37 mm (4 x 6 3/8 x 1 1/2 pulgadas)

Tiempo de carga  
BP-GL95: 145 minutos  
BP-GL65: 155 minutos

BP-L60S: 155 minutos

Información sobre ecología: Las soldaduras utilizadas no contienen plomo.

No se utilizan retardantes de llama halogenados en los gabinetes ni en las placas de circuito impreso.

---

## Related products



### **HXC-FB80**

Cámara de estudio HD a color con tres sensores CMOS Exmor™ de 2/3"

## Gallery

