

AXS-A512S24

Tarjeta de memoria AXS Serie A, con 512 GB de capacidad y una velocidad de escritura garantizada de 2,4 Gbps



Overview

Menos potencia y más ventilación efectiva en comparación con la memoria AXS anterior para grabación RAW con AXS-R5 y AXS-CR1

La tarjeta de memoria AXS-512S24 AXS (AXSM™) Serie A es un medio de memoria flash de ultra alta velocidad, alta capacidad y confiabilidad, para grabaciones demandantes en formatos RAW lineales de 16 bits de 4K y 2K de alta frecuencia de cuadro (HFR) de hasta 240fps en resolución de 2K. La tarjeta AXS-A512S24 tiene 512 GB de capacidad y una velocidad de escritura garantizada de 2,4 Gbps. La tarjeta funciona con el grabador RAW AXS-R5 2K/4K y el lector de tarjetas de memoria USB 3.0 AXS-CR1, ya que utiliza el adaptador para tarjetas AXS.

Diseño delgado y pequeño

Tamaño de 35 x 75 x 8 mm, utiliza menos potencia y ofrece ventilación más efectiva en comparación con las tarjetas de memoria AXS anteriores.

Ideal para flujos de trabajo PMW-F55, PMW-F5 y NEX-FS700 2K/4K RAW

La memoria AXS es única por su combinación de capacidad, flujo de datos constante, seguridad y portabilidad. De esta manera se abren formas de trabajar completamente nuevas para los usuarios finales.

Funciona con AXS-R5 y AXS-CR1

La AXS-A512S24 funciona con el grabador RAW AXS-R5 2K/4K y el lector de tarjetas de memoria USB 3.0 AXS-CR1, ya que utiliza el adaptador para tarjetas AXS.

Graba 4K RAW, 2K RAW y 2K RAW HFR

Alta capacidad de grabación de, por ejemplo, 58 min 4K RAW y 235 min 2K RAW a 23,.98PsF, 22 min 4K RAW y 94 min 2K RAW a 60p, y 24 min 2K RAW a 240fps (cuadros por segundo).

Features

Grabaciones de rápida velocidad de transferencia y alta capacidad

La tarjeta AXS-A512S24 tiene 512 GB de capacidad y una velocidad de escritura garantizada de 2,4 Gbps.

Diseño de tarjeta delgado y pequeño

La AXS-A512S24 mide 35 x 75 x 8 mm. Es más pequeña y liviana que las tarjetas de memoria AXS anteriores, y posee la misma altura y ancho que las tarjetas de memoria SxS.

Menor utilización de potencia

La tarjeta de memoria AXS Serie A utiliza menos potencia y ofrece ventilación más efectiva en comparación con las tarjetas de memoria AXS anteriores.

Funciona con AXS-R5 y AXS-CR1

La AXS-A512S24 funciona con el grabador RAW AXS-R5 2K/4K y el lector de tarjetas de memoria USB 3.0 AXS-CR1, ya que utiliza el adaptador para tarjetas AXS.

* Se suministra un adaptador para tarjetas AXS sin cargo para todos los clientes AXS-R5 y AXS-CR1 nuevos o existentes. Adaptadores adicionales disponibles para la compra.

Graba 4K RAW, 2K RAW a diferentes velocidades de cuadro

Capacidad de grabación de 58 min 4K RAW y 235 min 2K RAW a

23,98PsF, 47 min 4K RAW y 188 min 2K RAW a 29,97PsF, y 22 min 4K RAW y 94 min 2K RAW a 60p.

Grabaciones HFR RAW 2K

La tarjeta AXS Serie A graba a velocidad de alta frecuencia (HFR): 47 min 2K RAW a 120fps (cuadros por segundo), 31 min a 180fps y 24 min a 240fps.

Gallery

