

## AXS-A512S48

Tarjeta de memoria AXS Serie A, con 512 GB de capacidad y una velocidad de escritura garantizada de 4,8 Gbps



### Overview

#### **Grabación RAW 4K de alta velocidad con el Grabador con memoria portátil AXS-R7**

La tarjeta de memoria AXS (AXSM™) AXS-A512S48 Serie A es un medio de memoria flash de ultra alta velocidad, alta capacidad y confiabilidad, para grabaciones demandantes en formatos RAW lineales de 16 bits de 4K y 2K de alta frecuencia de cuadro (HFR) de hasta 240 fps en resolución de 2K. La tarjeta AXS-A512S48 tiene 512 GB de capacidad y una velocidad de escritura garantizada de 4.8 Gbps. La tarjeta funciona con el Grabador con memoria portátil AXS-R7 y el grabador RAW 2K/4K AXS-R5, además del lector de tarjetas de memoria USB 3.0 AXS-CR1, utilizando el adaptador para tarjetas AXS.

\* El modelo AXS-R7 solo soporta la función HFR de hasta 120 fps en resolución 4K con la videocámara PMW-F55.

#### **Diseño delgado y pequeño**

Tamaño de 35 x 75 x 8 mm, utiliza menos potencia y ofrece ventilación más efectiva en comparación con las tarjetas de memoria AXS anteriores.

#### **Ideal para flujos de trabajo PMW-F55, PMW-F5, PXW-FS7 y NEX-FS700 2K/4K RAW**

La memoria AXS es única por su combinación de capacidad, flujo de datos constante, seguridad y portabilidad. De esta

manera se abren formas de trabajar completamente nuevas para los usuarios finales.

### **Funciona con AXS-R5 y AXS-CR1**

La AXS-A512S48 funciona con el Grabador con memoria portátil AXS-R7 y el grabador RAW 2K/4K AXS-R5, además del lector de tarjetas de memoria AXS USB 3.0 AXS-CR1, utilizando el adaptador para tarjetas AXS.

### **Graba en formato RAW 4K y RAW 2K**

Alta capacidad de grabación de, por ejemplo, 60 min 4K RAW y 235 min 2K RAW a 23,98PsF, 23 min 4K RAW y 94 min 2K RAW a 60p, y 24 min 2K RAW a 240 fps (cuadros por segundo) y 11 min 4K RAW a 120 fps.

## Features

### **Grabaciones de rápida velocidad de transferencia y alta capacidad**

La tarjeta AXS-A512S48 tiene 512 GB de capacidad y una velocidad de escritura garantizada de 4.8 Gbps.

### **Diseño de tarjeta delgado y pequeño**

La AXS-A512S48 mide 35 x 75 x 8 mm. Es más pequeña y liviana que las tarjetas de memoria AXS anteriores, y posee la misma altura y ancho que las tarjetas de memoria SxS.

### **Menor utilización de potencia**

La tarjeta de memoria AXS Serie A utiliza menos potencia y ofrece ventilación más efectiva en comparación con las tarjetas de memoria AXS anteriores.

### **Funciona con AXS-R5 y AXS-CR1**

La tarjeta AXS-A512S48 funciona con el Grabador con memoria portátil AXS-R7 y el grabador RAW 2K/4K AXS-R5, además del lector de tarjetas de memoria USB 3.0 AXS-CR1, utilizando el adaptador para tarjetas AXS\*.

\* 1 El adaptador para tarjetas AXS está incluido como accesorio de todos los productos AXS-R5 y AXS-CR1 actualmente en venta. Se pueden comprar adaptadores adicionales como repuesto (1-843-973-11).

## **Graba 4K RAW, 2K RAW a diferentes velocidades de cuadro**

Capacidad de grabación de 60 min 4K RAW y 235 min 2K RAW a 23,98PsF, 48 min 4K RAW y 189 min 2K RAW a 29,97PsF, y 23 min 4K RAW y 94 min 2K RAW a 60p.

## **Grabaciones HFR RAW 2K**

La tarjeta AXS Serie A graba a velocidad de alta frecuencia (HFR): 48 min 2K RAW a 120fps (cuadros por segundo), 31 min a 180fps, 24 min a 240fps y 22 min 4K RAW a 120 fps.\*

\* 4K RAW a 120 fps únicamente con la videocámara PMW-F55.

## Gallery

