

## CBK-DL1

Adaptador de expansión USB  
para videocámaras de hombro y  
de mano



### Overview

El modelo CBK-DL1 es un adaptador de expansión USB con terminal de entrada/salida de 12 V de CC que se puede alimentar de la videocámara o de otras fuentes externas. Permite disfrutar de funciones de red adicionales duplicando la cantidad de conectores USB en las cámaras aplicables. Las funciones de red incluyen Transmisión QoS de doble enlace\*, transferencia FTP\*\* utilizando Content Brower Mobile y muchas más.

\* Para utilizar la funcionalidad de doble enlace celular con XDCAM air, por favor contáctese con un representante de ventas Sony para averiguar sobre una licencia opcional. En países donde XDCAM air no está disponible, se puede transmitir directamente a las estaciones receptoras en red de las instalaciones PWS-100RX1, PWS-110RX1 y PWS-110RX1A, activando una licencia opcional.

\*\* La función Transferencia FTP utiliza una conexión celular única.

Tenga en cuenta que el adaptador CBK-DL1 no incluye módem celular o módulo LAN USB inalámbrico. Es necesario tener un contrato con un operador para la comunicación de datos. Para ver los módems celulares recomendados, contáctese con un representante de ventas Sony.

Las videocámaras compatibles recomendadas incluyen PXW-X500, PXW-X400, PXW-Z450, PXW-Z190 y PXW-Z280.

El modelo CBK-DL1 se puede usar con los adaptadores de red opcional CBK-WA100 y CBK-WA101 que funcionan con otros productos de hombro de Sony como los modelos PMW-400, PXW-X320, PDW-850, PDW-700, PDW-F800, PDW-680, PMW-500, PMW-350 y PMW-320. El adaptador CBK-DL1 se suministra con un soporte de montaje para videocámaras de hombro. No se requiere comprar accesorios de montaje.

Las videocámaras de mano PXW-Z280, PXW-Z190 y PXW-X200 requieren de soportes PROTECH de terceros para utilizar el adaptador CBK-DL1. Además, la cámara PXW-Z190 requiere la instalación de la Clave de Licencia de Red CBKZ-SLNW1 opcional para activar las funciones de red.

## Specifications

General	
Tensión de salida	De 11 V a 17 VCC
Consumo de energía	Aprox. 1,3 W
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Humedad de funcionamiento	De 20% a 90%
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a +60 °C (-4 °F a 140 °F)
Medidas (ancho / alto / profundidad, sin partes salientes)	96 × 133 × 48 mm (3 7/8 × 5 1/4 × 1 15/16 pulgadas)

Peso aprox.

180 g (6,3 oz)

El diseño y las especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

## Related products



### **CBK- WA100**

Adaptador inalámbrico para videocámaras y decks [Red móvil 3G/4G/LTE/LAN inalámbrica]



### **CBK- WA101**

Adaptador inalámbrico para videocámaras PMW-400 y PXW-X320 [Red móvil 3G / 4G / LTE /LAN inalámbrica]



### **PWS- 110RX1A**

Estación receptora de red

## Gallery

