


Content Manager

* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.



Descripción general

Cuidamos su contenido más valioso

Este software de gestión de contenido simplifica las tareas de almacenamiento, recuperación y gestión de contenido audiovisual con los sistemas de archivo en discos ópticos (ODA) de Sony.

Un mundo de soluciones

Encontrará soluciones ODA (Optical Disc Archive) de Sony en el trabajo en una amplia variedad de entornos donde es esencial tener acceso rápido y confiable a sus datos más valiosos, además de escalabilidad sin esfuerzos y atractivos costos de propiedad. ODA ofrece soluciones de archivo en siete industrias clave, desde la gestión de activos digitales multimedia hasta el cuidado de la salud, bancos, educación, y más.

Visite nuestra página de soluciones ODA o contáctenos ahora para conocer cómo las soluciones ODA pueden aumentar la rentabilidad de su negocio.

Características

Resguarde su contenido más valioso

Archive todo su material audiovisual en cartuchos de discos ópticos que se pueden gestionar en estantes.

Gestión de contenido sencilla

Busque, seleccione y recupere los contenidos guardados de manera rápida y sencilla.

Gestión de cartuchos offline

Gestione una variedad de funciones sin conexión, incluyendo la impresión de etiquetas para cartuchos.

Creación automática de videos proxy y miniaturas

Genere videos proxy y miniaturas para buscar y seleccionar cartuchos ODA en estantes.

Búsqueda avanzada

Realice búsquedas avanzadas con secuencias de comando de voz a texto y/o datos de reconocimiento de rostros.

Archivo de suma de comprobación

Compatible con la función Checksum Archive.

Visualización directa

Permite la visualización directa de material audiovisual en cartuchos de discos ópticos (requiere la instalación del software Catalyst Browse *1)

*Por favor actualice el software Optical Disc Archive a la versión V3.1 o posterior para utilizar el software Content Manager V2.3 o posterior

*1: Descargue Catalyst Browse del siguiente sitio:

www.sonycreativesoftware.com/catalystbrowse

Especificaciones	
Procesador	Intel Core i5 3 GHz o superior
Memoria	4 GB o más
Capacidad disponible en la unidad de disco duro	<p>Para la instalación se requieren 500 MB o más de espacio libre.</p> <p>Unos 300 GB de espacio libre para archivar 1000 horas de datos (la capacidad exacta depende del número y el formato de los archivos que se van a gestionar).</p> <p>A la hora de extraer los metadatos de los archivos a un cartucho, se requiere un disco duro con más espacio libre que el tamaño total de los archivos desde los que se van a extraer los metadatos. Por lo tanto, el espacio libre máximo necesario equivale a la capacidad del cartucho.</p>
SO	<p>Windows</p> <p>Microsoft Windows 7 Professional o posterior, versión de 64 bits</p> <p>Microsoft Windows 8 Pro o posterior, versión de 64 bits</p> <p>Microsoft Windows 8.1 Pro o posterior, versión de 64 bits</p> <p>SO Mac</p> <p>OS X 10.8 Mountain Lion</p> <p>OS X 10.9 Mavericks</p> <p>OS X 10.10 Yosemite</p>
Navegador web	<p>Windows</p> <p>Microsoft Internet Explorer o Google Chrome</p> <p>SO Mac</p> <p>Safari o Google Chrome</p>
Resolución de pantalla	1280 x 960 píxeles o más
Controlador	<p>Software Optical Disc Archive</p> <p>Descargue y utilice la última versión del software Optical Disc Archive. Además, actualice el firmware del controlador a la última versión.</p> <p>NOTA:</p> <p>Optical Disc Archive Filer no se puede ejecutar cuando se está utilizando Content Manager. Para utilizar Optical Disc Archive Filer, primero cierre Content Manager, y luego inicie Optical Disc Archive Filer (Optical Disc Archive Filer se incluye con el software Optical Disc Archive).</p>
Otros	<p>Apache Tomcat 7.0</p> <p>Java 7</p> <p>MySQL 5.6</p> <p>WebM Media Foundation Components (para Microsoft Internet Explorer)</p>

Productos relacionados




ODS-D55U

La unidad independiente de archivo en disco óptico (ODA) presenta velocidades de transferencia de 330 Mbps (lectura) y 210 Mbps (disco de grabación única) o 130 Mbps (disco regrabable)



ODS-D77UA

La ODS-D77UA presenta altas velocidades de transferencia. Lectura a 1,1 Gbps. Grabación única a 440 Mbps y regrabación a 160 Mbps (con verificación activada). El rendimiento varía en base al tipo de cartucho.



Optical Disc Archive Software (Driver)


* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.



ODS-D380U

* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.

Galería



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita. Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.