

RM-B170

Unidad de control remoto de mano asequible para cámaras de estudio y videocámaras de Sony



Descripción general

La unidad de control remoto RM-B170 es la sucesora del modelo RM-B150. Ofrece una solución aún más asequible para la operación básica de las cámaras remotas, con nuevas funciones, como el control remoto de medios y la gestión de clips de medios no lineales. Puede conectarse directamente a una cámara o una videocámara para actuar como unidad de control remoto portátil, o conectarse a una CCU como un simple panel de control. La RM-B170 puede controlar una cámara desde una distancia máxima de 100 m si está directamente conectada a ella.

Se puede utilizar con las siguientes cámaras de Sony:

Videocámaras HDCAM: HDW-700A, HDW-650, HDW-750, HDW-F900/H/R
 XDCAM HD422 Videocámaras Professional Disc: PDW-680, PDW-700, PDW-F800
 Videocámaras XDCAM HD422: PMW-300, PMW-400, PMW-500
 Videocámaras XDCAM EX: PMW-EX3, PMW-320, PMW-350, PMW-F3
 Videocámaras XDCAM: PXW-Z750, PXW-Z450, PXW-X400, PXW-X500, PXW-X320
 Cinematografía digital y 4K XAVC: F23, F35, F65, PMW-F5, PMW-F55
 Cámaras cinematográficas digitales: VENICE, VENICE 2
 Cámaras de estudio: BVP-950A, BVP-750A, BVP-550/570, series HDC y HXC

Atributos

Gestión y visionado de las grabaciones a distancia

Además de facilitar el ajuste del menú Paint de las cámaras, la unidad puede controlar el soporte de almacenamiento insertado en la videocámara o en el grabador conectado a la cámara. También permite gestionar los clips de soportes no lineales.

Salida a monitor o funciones exclusivas de control

La unidad se entrega con un cable de interconexión de 10 m con conector de 8 pines, que proporciona salida analógica compuesta a un monitor de imagen para todas las series de videocámaras (en los modelos HD se debe habilitar la conversión a resoluciones inferiores).

Puede utilizarse en lugar de los paneles de la serie RCP-700

La RM-B170 utiliza el nuevo sistema de comandos de las cámaras de estudio y puede emplearse en lugar de los paneles de control de la serie RCP-700.

Control de funciones de ajuste automático

La RM-B170 puede efectuar el ajuste automático de blancos y negros de la cámara.

Control de las funciones de ECS/obturador

Las funciones de obturador electrónico y ECS (Extended Clear Scan) pueden activarse y desactivarse desde la unidad. También es posible ajustar la frecuencia de ECS y la velocidad de obturación.

Control de la función de obturador lento

