

# RM-30BP

Control remoto



## Descripción general

El modelo RM-30BP es el sucesor del RM-1000BP, el primer control remoto completo multifunción de la industria.

Ideal para producciones independientes o de bajo presupuesto, este control remoto liviano se puede operar sosteniéndolo con la mano, ubicándolo sobre una mesa o colocándolo sobre un brazo de trípode. La unidad RM-30BP puede controlar la mayoría de las funciones de la cámara, entre ellas:

- Control del lente: enfoque automático/manual con un solo toque, control del iris y del zoom
- Control de cámara: funciones de grabación/visualización, velocidad de obturación, balance de blancos (incluyendo seis botones personalizables)
- Control de reproducción y multicámara (hasta 3 cámaras)

El modelo RM-30BP es compatible con una amplia variedad de videocámaras Sony, incluidos los modelos PXW-FX9 y ILME-FX6. Consulte la sección Recursos para acceder a la última versión del documento en PDF "Notas sobre Compatibilidad".

## Especificaciones

| Notas                                                               |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Las especificaciones son tentativas y están sujetas a modificación. |                                                                            |
| Especificaciones                                                    |                                                                            |
| Dimensiones (aprox.)                                                | 82,5 x 34 x 174,5 mm (An. x Al. x Pr.)<br>No incluye la parte más saliente |
| Peso (Aprox.)                                                       | 290 g (solo estructura)                                                    |
| Temperatura de funcionamiento                                       | 0°C ~ +40°C                                                                |
| Temperatura de almacenamiento                                       | -20°C ~ +60°C                                                              |
| Consumo de energía                                                  | Menos de 0,2 W                                                             |
| Tensión de alimentación                                             | 4,2~6,0 v; alimentación provista por las videocámaras                      |

# Especificaciones

Entrada/Salida

- Conector TRS de CÁMARA de 2,5 mm (x3)
- Conector TRS REMOTO de 2,5 mm (x1)
- Conector TRS OPCIONAL de 3,5 mm (x1)

## Galería



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita. Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Exportar PDF : agosto 28 2026