

PWS-110PR1

Estación de trabajo para control de producción de profundidad corta



Overview

Ofrece control operativo en vivo del servidor PWS-4400 en 4K y en HD

El modelo PWS-100PR1 es una estación de trabajo para control de producción de profundidad corta (1RU) que incluye el software de control de producción PWA-PRC1 preinstalado. Junto con el panel de control PWSK-4403, ofrece una interfaz gráfica de usuario intuitiva para controlar la reproducción en cámara lenta y editar destacados en el servidor en vivo PWS-4500, a través de una función de panel táctil. Tiene un chasis de profundidad corta que es 130 mm / 5 pulgadas más corto que el del modelo anterior.

Control de servidor PWS-4500

La PWS-110PR1 permite el control operativo en vivo de la PWS-4500. Se puede conectar el dispositivo de control USB PWSK-4403 para operar la cámara lenta en vivo y un monitor de pantalla táctil opcional.

Versión más corta de la estación PWS-100PR1

La estación PWS-110PR1 es la versión que reemplaza el modelo PWS-100PR1. Está equipada con un chasis de profundidad corta que es 130 mm / 5 1/4 pulgadas más corto que el del modelo anterior.

Features

Interfaz gráfica de usuario para control de reproducción lenta del servidor en vivo PWS-4500

La estación PWS-110PR1 ofrece una variedad de modos de interfaz gráfica de usuario para diversos tipos de operación.

- Modo visor – para monitorear todas las señales de entrada y salida en cada puerto del servidor PWS-4500.
- Modo 1 dispositivo y Modo 2 dispositivos – la interfaz GUI se divide en dos áreas: un área de gestión de clip y un área de visualización de señales.
- Modo lista de reproducción – para crear una lista de reproducción.
- Modo recorte – para realizar recortes HD de señales 4K.
- Modo nombre de clips – para asistir a los operadores a ingresar nombres de clips.

Panel táctil

La unidad ofrece una función de panel táctil para una mayor facilidad de uso.

Chasis de profundidad corta

La estación PWS-110PR1 tiene un chasis de profundidad corta que es 130 mm / 5 pulgadas más corto que el del modelo anterior PWS-100PR1.

Specifications

General

Requerimientos de alimentación	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
--------------------------------	-----------------------------

Consumo de energía - Máx	235W
--------------------------	------

Consumo de energía - 3W o menos
Modo Espera

Temperatura de funcionamiento 5 ~ 35 C (41 ~ 95 F)

Temperatura de almacenamiento -20 ~ 55 C (-4 ~ 131 F)

Humedad de funcionamiento Del 20% al 90% (humedad relativa)

Humedad de almacenamiento 75% o menos

Masa / peso 10,2 kg (22 lb. 7,8 oz.)

Dimensiones (ancho / alto / profundidad) 440 x 43,6 x 507 mm
17 3/8 x 1 3/4 x 20 pulgadas

Entradas/salidas

LAN RJ-45 x 2 puertos (1000BASE-T, 100BASE-TX)

USB de súper velocidad (USB 3.0) Tipo A
- 6 puertos en total (2 en el frente y 4 en la parte trasera)
- Parte frontal Soporte de suministro de energía (900

USB

	mA/puerto) - Parte trasera: Soporte de suministro de energía en puerto derecho inferior (900 mA), sin soporte en los otros tres puertos
HDMI	Versión 1.4a HDMI Tipo A, Resolución máx. 1920x1200, 60 Hz
Display Port	Puerto de visualización Versión 1.1a, resolución máx 2560 x 1600, 60 Hz
ENTRADA DE REF	BNC x 2 puertos, compatible con SMPTE-318M, sincronización de tres niveles en HD (0,6 Vp-p/75 Ω /carga de sinc.) o señal en negro/ sincronización compuesta SD (0,286 Vp-p/75 Ω /carga de sinc.)
SDI	8 puertos BNC HD: Compatible con SMPTE-292M SD: Compatible con SMPTE-259M

Especificaciones para PC

Procesador	Procesador Intel Core i7-3930K (3,4 GHz)
Memoria	8 Giga Bytes

Unidad SO	m-SATA 60GB x 1
Bus de expansión	PCIe Gen2 8Lane (30 W) x 2

Related
products



HDC-4300

Cámaras de sistema
4K/HD



**PWS-
110MG1**

Estación de puerta de
enlace de medios de
profundidad corta



**PWSK-
4403**

Panel de control
PWS-4403



**PWS-
100MG1**

Estación de trabajo
de puerta de enlace
de medios



BPU-4800

Procesador de banda
base 4K/HD y servidor
UHFR para cámara de
sistema HDC-4800



**PWS-
110CM1**

Estación de Gestión
de Contenido

Gallery

