

## SBAC-UT100

Lectora/grabadora USB 3.0 y Thunderbolt 2 con memoria de estado sólido SxS PRO+ y SxS-1 de doble ranura



### Overview

#### **Transferencias a alta velocidad desde tarjetas SxS PRO+ y SxS-1 con doble ranura y operación en cadena**

La lectora/grabadora SBAC-UT100 con tarjeta de memoria SxS PRO+ y SxS-1 funciona con sistemas Windows y Macintosh. La unidad ofrece 2 interfaces Thunderbolt 2 (TB2) para Mac y una interfaz USB 3.0 para Mac y Windows para transferencia a alta velocidad de material audiovisual. La lectora también es compatible con una interfaz USB 2.0. Se pueden realizar conexiones en cadena entre hasta 6 unidades, con lo que se obtienen hasta 12 ranuras para tarjeta.

#### **Transferencias de alta velocidad**

Velocidades de lectura de aprox. 360 Mbps para dos tarjetas simultáneamente desde las tarjetas SxS Pro+ y SxS-1 nuevas con Thunderbolt 2.

#### **Operación en cadena**

Conecte hasta 6 unidades, para obtener hasta 12 ranuras de tarjeta, lo que permite la ingesta simultánea de hasta 1800 Mbps en total (300 Mbps cada ranura).

### Features

#### **Compatible con los sistemas operativos Windows y Mac**

La SBAC-UT100 funciona con sistemas Windows y Macintosh.

### **Transferencias Thunderbolt 2 a Mac**

La unidad incluye 2 interfaces Thunderbolt 2 (TB2) para transferir a alta velocidad, de hasta 360 Mbps, para ranuras duales simultáneamente y, en funcionamiento en cadena con seis unidades (12 ranuras de tarjeta), de hasta 1800 Mbps (300 Mbps cada ranura).

### **Transferencias a través de USB 3.0 y USB 2.0**

La SBAC-UT100 ofrece una alta velocidad de transferencia de material audiovisual desde una tarjeta de memoria de estado sólido SxS PRO+ o SxS-1 a través de una interfaz USB 3.0, lo que permite transferir archivos aunque la computadora no cuente con una ranura ExpressCard. El dispositivo también es compatible con USB 2.0.

## Gallery

