

SNC-UNI

Carcasa de cámara fija para interiores



Overview

Carcasa de aluminio para interiores de 13 pulgadas con ventana transparente y apertura con bisagra

Carcasa para cámara anti sabotaje con tornillos de bloqueo incluidos. Incluye soporte para montaje en pared de acero de alta resistencia.

Ubicación flexible

Diseñada para montaje en paredes planas o postes circulares, de más de 3,5 pulgadas de diámetro.

Features

Ubicación flexible

Diseñada para montaje en paredes planas o postes circulares, de más de 3,5 pulgadas de diámetro.

Admite una variedad de cámaras

Cámaras de red aceptadas: SNC-CH120/140/220/240, SNC-ZB550 y SNC-EB520. Cámaras analógicas aceptadas: SSC-FB530/560, SSC-G113A/213A y SSG-G103A/203A. La longitud máxima de la cámara/lente no debe ser mayor a 9,5 pulgadas.

Related products



SNC- VB635

Cámara tipo caja de 1080p/60 fps con sensor CMOS Exmor™ de 1/2" y tecnología IPELA ENGINE EX™ Serie V



SNC- VB630

Cámara minidomo de 1080p/60 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie V



SNC- VB600

Cámara minidomo de 720p/60 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie V



SNC- EB600

Cámara minidomo de 720p/30 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie E



SNC- EB630

Cámara minidomo de 1080p/30 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie E



SNC- EB520

Cámara SVGA minidomo - Serie E

Gallery

