

# HSCU-300R

Unidad compacta de control de cámaras  
para HSC-300R y HSC-100R



## Descripción general

### **Configuración sencilla y versátil del sistema a través de un cable triaxial digital**

La Unidad de control de cámaras HSCU-300R, altamente compacta y con un tamaño de 1,5 RU, crea un sistema de rack de 19 pulgadas estandarizado ideal para áreas de producción con espacio limitado. Cuando el panel frontal vacío de la HSCU-300R se reemplaza con el Panel de control frontal CCU HKCU-FP2 opcional, se puede configurar un sistema simple de control remoto. A través de los selectores e interruptores del HKCU-FP2 se pueden controlar muchas funciones de la cámara.

### **Control de varias cámaras**

Además, cuando se instala el software opcional de funcionamiento de cámara HZCU-MC3, la unidad HSCU-300R permite que el control de HSC-300R o HSC-100R pueda ejercerlo una unidad máster de configuración MSU-1000/1500 o una unidad de control remoto de la serie RCP-1000, de modo que se puede utilizar la cámara como un sistema de estudio simple o como parte de un sistema de difusión a gran escala compuesto por varias cámaras.

## Productos relacionados



### **HSC-100R**

Cámara HD/SD portátil con tres sensores CCD Power HAD FX de 2/3" que permiten el funcionamiento con cable triaxial digital

## Galería



Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.