

## AXS-A256S24

Tarjeta de memoria AXS Serie A, con 256 GB de capacidad y una velocidad de escritura garantizada de 2,4 Gbps



### Overview

#### **Menos potencia y más ventilación efectiva en comparación con la memoria AXS anterior para grabación RAW con AXS-R5 y AXS-CR1**

La tarjeta de memoria AXS (AXSM™) AXS-A256S24 Serie A es un medio de memoria flash de ultra alta velocidad, alta capacidad y confiabilidad, para grabaciones demandantes en formatos RAW lineales de 16 bits de 4K y 2K de alta frecuencia de cuadro (HFR) de hasta 240 fps en resolución de 2K. La tarjeta AXS-A256S24 tiene 256 GB de capacidad y una velocidad de escritura garantizada de 2,4 Gbps. La tarjeta funciona con el grabador RAW AXS-R5 2K/4K y el lector de tarjetas de memoria USB 3.0 AXS-CR1, ya que utiliza el adaptador para tarjetas AXS.

#### **Diseño delgado y pequeño**

Tamaño de 35 x 75 x 8 mm, utiliza menos potencia y ofrece ventilación más efectiva en comparación con las tarjetas de memoria AXS anteriores.

#### **Ideal para flujos de trabajo PMW-F55, PMW-F5 y NEX-FS700 2K/4K RAW**

La memoria AXS es única por su combinación de capacidad, flujo de datos constante, seguridad y portabilidad. De esta manera se abren formas de trabajar completamente nuevas para los usuarios finales.

#### **Funciona con AXS-R5 y AXS-CR1**

La AXS-A256S24 funciona con el grabador RAW AXS-R5 2K/4K y el lector de tarjetas de memoria AXS USB 3.0 AXS-CR1, ya que utiliza el adaptador para tarjetas AXS.

## **Graba 4K RAW, 2K RAW y 2K RAW HFR**

Alta capacidad de grabación de, por ejemplo, 31 min en RAW 4K y 121 min en RAW 2K a 23,98PsF, 12 min en RAW 4K y 49 min en RAW 2K a 60p, y 12 min en RAW 2K a 240 fps (cuadros por segundo).

## Features

### **Grabaciones de rápida velocidad de transferencia y alta capacidad**

La tarjeta AXS-A256S24 tiene 256 GB de capacidad y una velocidad de escritura garantizada de 2,4 Gbps.

### **Diseño de tarjeta delgado y pequeño**

La AXS-A256S24 mide 35 x 75 x 8 mm. Es más pequeña y liviana que las tarjetas de memoria AXS anteriores, y posee la misma altura y ancho que las tarjetas de memoria SxS.

### **Menor utilización de potencia**

La tarjeta de memoria AXS Serie A utiliza menos potencia y ofrece ventilación más efectiva en comparación con las tarjetas de memoria AXS anteriores.

### **Funciona con AXS-R5 y AXS-CR1**

La AXS-A256S24 funciona con el grabador RAW AXS-R5 2K/4K y el lector de tarjetas de memoria AXS USB 3.0 AXS-CR1, ya que utiliza el adaptador para tarjetas AXS.\*

\* Se suministra un adaptador para tarjetas AXS sin cargo para todos los clientes AXS-R5 y AXS-CR1 nuevos o existentes. Adaptadores adicionales disponibles para la compra.

### **Graba 4K RAW, 2K RAW a diferentes velocidades de cuadro**

Capacidad de grabación de 31 min en RAW 4K y 121 min en RAW 2K a 23,98PsF, 24 min en RAW 4K y 97 min en RAW 2K a 29,97PsF, y 12 min en RAW 4K y 49 min en RAW 2K a 60p.

## **Grabaciones HFR RAW 2K**

La tarjeta AXS Serie A graba a velocidad de alta frecuencia (HFR): 24 min en RAW 2K a 120 fps (cuadros por segundo), 16 min a 180 fps y 12 min a 240 fps.

## Gallery

