

## BC-U2

Adaptador de CA/cargador de dos canales simultáneos para baterías de iones de litio BP-U90/U60/U30



### Overview

#### **Carga dos baterías BP-U90/U60/U30**

El cargador de batería BC-U2 carga simultáneamente dos baterías compactas de iones de litio BP-U90/U60/U30 a gran velocidad, lo que permite suministrar energía a las videocámaras XDCAM durante un máximo de seis horas.\*

\* El cargador BC-U2 puede cargar dos baterías BP-U90 en 190 minutos, por lo que cada una puede suministrar 85 Wh de energía a las videocámaras PMW-200 o PMW-EX1R durante un máximo de 360 minutos. Para conocer toda la gama de capacidad y tiempo de funcionamiento de la videocámara, consulte las características.

El adaptador de CA incorporado suministra alimentación de 12 V CC mientras se carga una batería

El BC-U2 también cuenta con un cable de alimentación de 12 V CC que conecta la videocámara directamente a la red eléctrica, mientras se carga simultáneamente una batería.

### Features

#### **Carga dos baterías BP-U90/U60/U30 simultáneamente**

El cargador de batería BC-U2 carga simultáneamente dos

baterías compactas de iones de litio BP-U90/U60/U30 a gran velocidad, lo que permite suministrar energía a las videocámaras XDCAM durante un máximo de seis horas.

### **El adaptador de CA incorporado suministra alimentación de 12 V CC mientras se carga una batería**

El BC-U2 cuenta con un cable de alimentación de 12 V CC que conecta la videocámara directamente a la red eléctrica, mientras se carga simultáneamente una batería.

### **Diseño portátil para facilitar su uso**

El BC-U2 pesa 650 g y sus medidas son (An. x Al. x Prof.) 177 x 53,2 x 137 mm (7 x 8 1/8 x 5 1/2 pulgadas).

## Specifications

### Tiempo aproximado de carga

BP-U90	220 minutos
--------	-------------

BP-U60	170 minutos
--------	-------------

BP-U30	130 minutos
--------	-------------

### Tiempo aproximado de funcionamiento (minutos): BP-U90

PMW-F3L/K*	250
------------	-----

PMW-200**	360
-----------	-----

PMW-150**	330
-----------	-----

PMW-100**	360****
-----------	---------

PMW-EX3***	310
PMW-EX1R**	360
PHU-220R	–

Tiempo aproximado de funcionamiento  
(minutos): BP-U60

PMW-F3L/K*	170
PMW-200**	240
PMW-150**	220
PMW-100**	240
PMW-EX3***	210
PMW-EX1R**	240
PHU-220R	240

Tiempo aproximado de funcionamiento  
(minutos): BP-U30

PMW-F3L/K*	–
PMW-200**	120
PMW-150**	110
PMW-100**	120

Modelo	Tiempo de grabación (min)
PMW-EX3***	100
PMW-EX1R**	120
PHU-220R	120

## Notas:

Los tiempos de funcionamiento mencionados pueden cambiar en función de las condiciones operativas.

\* Dual-Link desconectado, modo REC con visor.

\*\* Modo REC con visor.

\*\*\* Modo REC con pantalla LCD en color activada.

\*\*\*\* Cuando se utilice el PMW-100 con la BP-U90 conectada para ampliar los tiempos de grabación, Sony recomienda fijar la videocámara a un trípode.

## Gallery

