

## BKM-341HS

Adaptador de entrada HD/SD-SDI



### Overview

#### **Aumenta la funcionalidad de los monitores LMD**

Tarjeta adaptadora de entrada HD/SD-SDI BKM-341HS de Sony para los monitores LMD de producción de gama básica y médicos.

### Features

#### **Entrada HD/SD-SDI**

La unidad incluye un conector de entrada BNC compatible con video digital de componentes 4:2:2 SD-SDI a 270 Mbps de 10 bits y 4:2:2 HD-SDI a 1,48 Gbps de 10 bits.

#### **Bajo consumo de energía**

La BKM-341HS tiene un bajo consumo de energía de aprox. 1,8 W que se puede activar desde el monitor.

#### **Fácil instalación y tamaño reducido**

La BKM-341HS se puede incorporar al monitor y su reducido tamaño hace que resulte indicada para todas las instalaciones y configuraciones.

### Specifications

Entrada

BNC (x1)

Entrada SDI	<p>Impedancia de entrada: 75 ohms no balanceada</p> <p>Frecuencia de muestreo</p> <p>HD-SDI: Y/Cb/Cr: 74,25 MHz/37,125 MHz/37,125 MHz</p> <p>SD-SDI: Y/Cb/Cr: 13,5 MHz/6,75 MHz/6,75 MHz</p> <p>Cuantificación</p> <p>HD-SDI: 10 bits/muestra</p> <p>SD-SDI: 10 bits/muestra</p>
-------------	--

## Salida

Salida opcional	D-sub de 9 pines (1)
-----------------	----------------------

## General

Voltaje	+5 VCC (suministrado por la unidad principal)
---------	--

Consumo de energía	Aprox. 1,8 W
--------------------	--------------

De 32 °F a 95 °F  
(recomendado:  
de 68°F a 86°F)

Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 35 °C (recomendado: de 20°C a 30°C)
Humedad de funcionamiento	De 0% a 90% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento/transporte	De -4°F a +140°F De -20°C a +60°C
Humedad de almacenamiento/transporte	De 0% a 90%
Presión de funcionamiento/almacenamiento/transporte	De 700 a 1060 hPa
Medidas (An. x Al. x Prof.) *[1]	47 x 75 x 36 mm (1 7/8 x 3 x 1 1/2 pulgadas)
Peso	Aprox. 4,2 oz Aprox. 120 g
Accesorios provistos	Manual de instrucciones (1)

Notas

Nota

\*[1] Las medidas son aproximadas.  
[\*1] La entrada DisplayPort se encuentra disponible a partir de la versión V1.1.

---

Related products



**LMD-  
1530W**

Monitor LCD de 15"  
gama básica



**LMD-  
1510W**

Monitor LCD de gama  
básica de 15,6"



**LMD-  
2110W**

Monitor LCD de 21,5"  
de gama básica



**LMD-  
2110MD**

Monitor médico LCD  
Full HD 2D de 21,5"

## Gallery

