

## CBK-WA02

Adaptador LAN inalámbrico de  
5 GHz/2,4 GHz



### Overview

#### **Adaptador LAN inalámbrico para aplicaciones de transferencia y transmisión en vivo**

El adaptador LAN inalámbrico CBK-WA02 permite transferir datos en foma inalámbrica desde ciertas videocámaras Sony a otros dispositivos que se encuentren en la misma red.

El kit consta de dos unidades: el adaptador LAN inalámbrico CBK-WA02 y la unidad CBK-NA1E, un sistema de acoplamiento de módem para comunicaciones 3G/4G/LTE.

Este kit se ha diseñado para utilizarlo con videocámaras tales como la PXW-X500, la PXW-X200 y la PXW-X180, ya que estas unidades son compatibles con el funcionamiento en red LAN inalámbrica y vienen equipadas con el firmware adecuado.

El adaptador CBK-WA02 también es compatible con los adaptadores inalámbricos CBK-WA100 y CBK-WA101 que tengan instalado el firmware V2.0 o superior.

Adaptador de red inalámbrica con transferencia de doble banda conmutable de 2,4 o 5 GHz.

El adaptador de red para el módulo de extensión CBK-NA1E permite acoplar un módem 3G/4G/LTE a ciertas videocámaras.

La longitud del cable se ha optimizado para las videocámaras

PXW-X500, PXW-X200 y PXW-X180.

Además, es compatible con el dongle 3G/4G y el adaptador Wi-Fi para lograr una mejor transmisión de señal.

Este módulo se acopla mediante una zapata opcional de 1/4".

## Specifications

### Especificaciones

Peso	Aprox. 20 g
Medidas (An. x Al. x Prof.)	25,5 x 11,0 x 81,0 mm
Requerimientos de alimentación	5 VCC
Consumo de energía	2,5 W
Temperatura de funcionamiento	De 0 a +40 °C De +32 a +104 °F
Humedad de funcionamiento	De 20% a 90%
Estándares compatibles	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Seguridad	64/128 bits: WEP, WPA/WPA2
	EE.UU./Canadá: 2,400 GHz – 2,473 GHz; 5,150 GHz – 5,350 GHz;

Frecuencia	<p>5,470 GHz – 5,585 GHz; 5,655 GHz – 5,725 GHz;</p> <p>5,725 GHz – 5,850 GHz</p> <p>Europa:</p> <p>2,400 GHz – 2,483 GHz; 5,150 GHz – 5,350 GHz,</p> <p>5,470 GHz – 5,725 GHz; 5,730 GHz – 5,850 GHz</p> <p>China:</p> <p>2,400 GHz – 2,483 GHz;</p> <p>5,150 GHz – 5,350 GHz</p> <p>Japón:</p> <p>2,400 GHz – 2,483 GHz; 5,150 GHz – 5,350 GHz; 5,470 GHz – 5,725 GHz</p>
Velocidad de datos (valor estándar)*	<p>866 Mbps máx. (IEEE802.11ac)</p> <p>300 Mbps máx. (IEEE802.11n)</p> <p>54 Mbps máx. (IEEE802.11a, IEEE802.11g)</p> <p>11 Mbps máx. (IEEE802.11b)</p>
Interfaz host	USB 2.0 tipo A
Accesorios provistos	<p>Adaptador de red para módulo de extensión CBK-NA1E</p> <p>Manual de instalación</p> <p>Garantía</p> <p>Documento de la Directiva WEEE</p> <p>Documento de la Directiva RoHS</p>

## Related products



### **CBK- WA100**

Adaptador inalámbrico para videocámaras y decks [Red móvil 3G/4G/LTE/LAN inalámbrica]



### **CBK- WA101**

Adaptador inalámbrico para videocámaras PMW-400 y PXW-X320 [Red móvil 3G / 4G / LTE /LAN inalámbrica]

## Gallery

