

F-720

Micrófono dinámico unidireccional



Overview

Para uso en presentaciones y discursos generales en escuelas, salones, iglesias y otras aplicaciones industriales

Reduce al máximo los ruidos y vibraciones generados por la manipulación del micrófono, gracias a la eficiente cápsula antivibración de una sola pieza.

Tecla TALK

Enciende y apaga el micrófono.

Features

Tecla TALK

Práctico interruptor TALK para encender y apagar el micrófono

Specifications

Sección de audio

Tipo de cápsula	Dinámico
-----------------	----------

Respuesta de frecuencia	50 Hz a 13 kHz
-------------------------	----------------

Directividad	Unidireccional
--------------	----------------

Sensibilidad *[1]	-57 dB \pm 3 dB
Impedancia de salida *[2]	500 Ω \pm 20%, balanceado
Ruido de inducción de campo magnético externo *[3]	10 dB SPL o menos
Ruido de viento *[4]	Menos de 55 dB SPL

Sección general

Conector	XLR-3-12C (macho)
Requerimientos de alimentación	No necesita alimentación
Medidas *[5]	o37,6 x 160 mm o1 1/2 x 6 3/8 pulgadas
Peso	Aprox. 9,2 oz Aprox. 260 g
Accesorios provistos	Adaptador de base (PF 1/2 a W 3/8) (1) Adaptador de base (PF 1/2 a NS 5/8) (1) Manual de instrucciones (1) Sujetador para micrófono (PF 1/2) (1)

Notas

Nota

*[1] 0 dB = 1 V/Pa, a 1 kHz

*[2] Impedancia de salida a 1 kHz

*[3] dB SPL/1E-7 T, 0 dB SPL = 20

Pa.

*[4] Ruido de viento a 2m/s (0 dB SPL = 20 Pa.)

*[5] Las medidas son aproximadas.

Gallery

