

## ODBK-201

\* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.



### Overview

**El modelo ODBK-201 corresponde a una unidad de alimentación para la librería escalable ODS-L30M/L60.**

**La serie ODBK-20X puede alimentar a las unidades ODS-D280F y ODS-D77F.**

**Un mundo de soluciones**

### Related products



#### **ODS-L30M**

\* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.



#### **ODS-L60E**

\* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.



#### **ODS-L100E**

\* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.



#### **ODS-D280F**

Unidad de canal de fibra de archivo en discos ópticos para la librería escalable PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E con muy altas velocidades de transferencia de escritura (1 Gbps) (con verificación activada) y lectura (2 Gbps) utilizando el cartucho ODC-3300R 2da generación.



## **ODS- D380F**

\* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.

## Gallery

