

SCA-M30

Micrófono de techo de alta calidad para cámaras de seguridad IP.



Overview

Los micrófonos son un agregado fundamental para los sistemas de vigilancia con cámaras IP, ya que incorporan una capa de audio a la información capturada por el sistema de seguridad. Pueden ayudar a captar la atención del operador sobre determinados incidentes o a comprender el significado de una escena. En reuniones o interrogatorios monitoreados, el micrófono de techo agrega una banda sonora esencial a la grabación del video.

El modelo SCA-M30 es un micrófono discreto, de interiores, optimizado para capturar sonido nítido y de alta calidad. Su alta sensibilidad está mejorada gracias a la protección física contra vibraciones y a un filtro para rechazar ruidos de baja frecuencia no deseados.

Su instalación es sencilla, con una variedad de opciones de montaje en techo. Se conecta directamente a las cámaras de seguridad IP de Sony, que también le suministran la energía necesaria para su funcionamiento.

Features

Altamente sensible

Captura incluso los sonidos más bajos gracias a un transductor electret extremadamente sensible.

Filtro de paso alto para eliminar el ruido ambiente de baja frecuencia

El filtro de paso alto bloquea el ruido de baja frecuencia proveniente de ventiladores, equipos de aire acondicionado, tráfico, etc., mejorando la claridad del audio grabado.

La carcasa minimiza el ruido no deseado

Un escudo acústico elimina el ruido proveniente del lateral y de atrás del micrófono y permite grabar el sonido frontal de manera más eficaz.

Configuración sencilla de dirección de captura de audio

Puede configurar la dirección de máxima captura de audio simplemente girando la rejilla de protección del micrófono.

Sensibilidad de entrada escalable

La sensibilidad de entrada del micrófono se ajusta fácilmente al nivel óptimo en base a las necesidades específicas de cada instalación.

Instalación sencilla

El micrófono se puede instalar fácilmente, ya sea suspendido o proyectado desde el techo, utilizando solo herramientas estándar.

Resistente carcasa de protección

El micrófono SCA-M30 está recubierto de una carcasa protectora de goma, que también se encuentra montada de manera tal de minimizar los efectos de la vibración.

Related
products



SNC-



SNC-



SNC-



SNC-

VB635

Cámara tipo caja de 1080p/60 fps con sensor CMOS Exmor™ de 1/2" y tecnología IPELA ENGINE EX™ Serie V



VB630

Cámara minidomo de 1080p/60 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie V



VB600

Cámara minidomo de 720p/60 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie V



VM632R

Cámara IR resistente de exterior de 1080p/60 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie V



SNC- VM602R

Cámara IR resistente de exterior de 720p/60 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie V



SNC- VM631

Cámara minidomo antivandálica de 1080p/60 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie V

SNC- VM630

Cámara minidomo de 1080p/60 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie V

SNC- VM601

Cámara minidomo antivandálica de 720p/60 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie V

SNC- VM600

Cámara minidomo de 720p/60 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie V

Gallery

