

YT-LD601S

Cubierta de domo polarizada para las cámaras minidomo antivandálicas de la serie SNC



Overview

Compatible con las cámaras SNC-EM631, SNC-EM601, SNC-VM631, SNC-VM601 y SNC-VM601B

La cubierta de domo polarizada YT-LD601S para las cámaras minidomo antivandálicas tiene una transmitancia espectral del 36%. Cuenta con una temperatura de funcionamiento de 0 °C a +50 °C.

Diseño ligero

Pesa aproximadamente 70 g.

Proporciona una vigilancia discreta

Vidrio polarizado con una transmitancia espectral del 36%.

Features

Funciona con las cámaras minidomo antivandálicas HD de la serie SNC

Compatible con las cámaras SNC-EM631, SNC-EM601, SNC-VM631, SNC-VM601 y SNC-VM601B.

Fácil de instalar

Cubierta de domo fácil de instalar a la carcasa de la cámara domo.

Gallery

