

AN-01

Antena UHF unidireccional



Overview

- La AN-01 es una antena UHF unidireccional diseñada para ser utilizada con sistemas de microfonía inalámbrica analógica o digital de Sony.
- Se deben utilizar dos AN-01 para lograr diversidad de recepción.
- Una sola AN-01 puede recibir una amplia gama de frecuencias que se extiende desde 470 a 862MHz.
- Se puede utilizar alimentación CC de 9V o 12V.
- Ganancia de amplificador seleccionable (18 dB/10 dB/0 dB).
- Antena log periódica de dipolos.
- Viene con un asa de mano que permite montarla en un soporte de micrófono mediante tornillos

Specifications

Sección de antena	
Tipo de antena	Sistema dipolo de logaritmo periódico
Directividad	Unidireccional
Rango de frecuencia	470 MHz a 862 MHz

Ganancia de antena	5 dB o más
Relación de ondas estacionarias de voltaje	2,5 dB o menos
Medio ángulo de potencia	150 grados o menos
Relación frontal/trasera	12 dB o más

Sección de amplificador

Rango de frecuencia	470 a 862 MHz
Ganancia de amplificador	18 dB/10 dB/0 dB, conmutable
Relación de ondas estacionarias de voltaje	3,0 dB o menos
Figura de ruido	6 dB o menos
Intermodulación de tercer orden	60 dB o más (entrada de 95 dB μ VEMF)

Entrada/Salida

Vp-p 50 Ω

Conector de salida

General

Requerimientos de alimentación

9 V/12 V CC

Consumo de energía

100 mA o menos

Temperatura de funcionamiento

De 32°F a 122°F

De 0°C a 50°C

Temperatura de almacenamiento/transporte

De -4°F a +140°F

De -20°C a +60°C

Medidas *[1]

343 x 341 x 36 mm (sin incluir poste/empuñadura para soporte de sujeción) (An. x Al. x Prof.)

13 1/2 x 13 5/8 x 1 7/16 pulgadas (sin incluir poste/empuñadura para soporte de sujeción) (An. x Al. x Prof.)

Peso

Aprox. 530 g

Aprox. 19 oz

Tarjeta de garantía (1)

Folleto de garantía (1)

Accesorios provistos

Adaptador para soporte
tipo PF1/2 a W5/8 (1)
Adaptador para soporte
tipo PF1/2 a W5/8 (1)
Manual de instrucciones (1)
Poste/empuñadura para
soporte de sujeción (1set)

Notas

Nota

*[1] Las medidas son aproximadas.

Related products



DWR-R03D

Receptor inalámbrico
digital de 2 canales
serie DWX

Gallery

