

## BC-U2A

Adaptador de CA/cargador con dos canales simultáneos para baterías de iones de litio BP-U90/U60/U60T/U30



### Overview

#### **Carga dos baterías BP-U90/U60/U60T/U30**

El cargador de batería BC-U2A puede cargar simultáneamente y a alta velocidad dos baterías compactas de iones de litio BP-U90, BP-U60/60T o BP-U30

#### **El adaptador de CA incorporado suministra alimentación de 12 V CC mientras se carga una batería**

El cargador BC-U2A también cuenta con un cable de alimentación de CC de 12 V que conecta la videocámara directamente a la red eléctrica, mientras se carga simultáneamente una batería.

#### **Diseño portátil para facilitar su uso**

El cargador BC-U2 pesa 620 g y mide (An. x Al. x Prof.) 177 x 53,2 x 137 mm (7 x 8 1/8 x 5 1/2 pulgadas).

NOTA: El cargador BC-U2A cumple con el estándar de seguridad IEC62368-1.

### Specifications

#### General

Requerimientos de alimentación

CA 100V~240V 50/60 Hz

Consumo de energía	89 W
Alimentación de CC	[36 W] 12 V / 3,0 A
Tensión de carga	16,4 V
Medidas (An. x Al. x Prof.)	177 x 53,2 x 137 mm
Peso	620 (g) + cable de alimentación de CC
Temperatura de funcionamiento	[Alimentación de CC] -5°C~+45°C [Carga] 0°C~+45°C

## Tiempo aproximado de carga

BP-U90	190 minutos
BP-U60/60T	150 minutos
BP-U30	130 minutos

## Accesorios provistos

Accesorios provistos	Manual de instrucciones Folleto de garantía Cable de alimentación de CC
----------------------	---

## Related products



### **PXW-FS7M2**

Videocámara XDCAM con sensor CMOS Exmor 4K Super de 35 mm con filtro ND variable, montura E (palanca de bloqueo) y grabación en formatos RAW 4K/2K y XAVC



### **PXW-FS5**

Capture y grabe con la cámara de mano Super 35



### **PXW-FS5M2**

Videocámara de mano Super35 "Grab and shoot" con un nuevo e increíble aspecto creativo, resolución 4K a 120 fps, HFR y HDR, sistema de lente de montura α, filtro ND variable, grabación RAW 4K/2K y XAVC



### **PXW-Z190**

Videocámara de mano 4K con tres nuevos sensores CMOS de 1/3", capacidad de grabación 4K 50p/60p\*, lente zoom 25x y AF Avanzado con Detección de Rostros



### **MCX-500**

Productor en Vivo Multicámara

## Gallery

